

ClickShare Bar Pro

Barre de visioconférence premium pour des conférences sans fil fluides et engageantes dans les salles de réunion de petite taille



- **Son stéréo d'une très grande clarté**
- **Caméra 4K avancée pilotée par l'IA**
- **Station d'accueil filaire pour un partage de contenu 4K et une connectivité alternative**
- **Interactivité avancée : TouchBack, annotation et tableau noir**

ClickShare Bar Pro est une barre de visioconférence premium tout-en-un neutre en carbone conçue pour organiser des conférences sans fil fluides et stimulantes dans les petites salles de réunion et autres espaces collaboratifs avec n'importe quelle plateforme de visioconférence.

Avec ses technologies audiovisuelles avancées (double écran, partage de contenu 4K) et ses fonctionnalités interactives (TouchBack, annotation et tableau noir), cette solution tout-en-un offre une clarté audio supérieure, une qualité visuelle impressionnante et une interactivité optimisée. Résultat, tous les participants se sentent parfaitement vus et entendus lors des réunions. Et grâce à sa flexibilité incomparable, la ClickShare Bar Pro s'installe de manière très simple dans les salles de réunion. Assortie d'une garantie de 5 ans, cette barre de visioconférence très performante combine toutes les fonctionnalités audio, vidéo et collaboratives, ce qui vous permet de réduire au maximum votre coût total de possession.

Spécifications techniques

CLICKSHARE BAR PRO

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (Ventura) et versions ultérieures Android v13 et versions ultérieures (application ClickShare) iOS 16 et versions ultérieures (application ClickShare)
Configuration système requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom Minimum : processeur Intel i3 double cœur ou AMD Ryzen 7 / 8 Go de RAM / OS : Windows 10 dernière version ou Mac OS Mojave dernière version Recommandé : processeur Intel i5 4 cœurs ou AMD Ryzen 9 / 8 Go de RAM / OS : Windows 11 dernière version ou Mac OS dernière version
Sorties vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz. ou 2x 1080p à 30 Hz. Mode HDMI™ 1.4b ou 1.4b ou USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Entrées vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. Mode DP ALT USB-C (DisplayPort 1.2)
Caméra	4K, 1080p, 720p à 30 ips, zoom 5x/ePTZ, FOV de 120°
IA de la caméra	Cadrage de groupe, cadrage et suivi des intervenants et mode de composition pour jusqu'à 4 personnes
Sortie audio	2 haut-parleurs 10 W full duplex et stéréo, impédance 8 Ohm
Prise de son	6 microphones MEMS à formation de faisceau avec suppression de l'écho et du bruit de fond. Portée de détection : max. 13 pieds/4 mètres
ClickShare Buttons	2
Application ClickShare	Bureau et mobile
Protocoles natifs	Airplay, Google Cast, Miracast
Nombre maximal de sources affichées simultanément à l'écran	2
Niveau de bruit	Sans ventilateur
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X utilisant le ClickShare Button en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Reach	30 m (100 pieds) max. entre le Button ClickShare et la barre ClickShare
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans certains pays en mode d'intégration réseau)
Connexions	1x USB-C 3.1 (DP) à l'écran, 1x entrée vidéo USB-C 3.1 (DP), 1x USB-A 2.0, 1x LAN Ethernet 1 Gbit, 1x USB-C 2.0 (côté)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrou Kensington (arrière et bas)
Certifications	FCC/CE
Compatibilité et interactivité avec les écrans tactiles	Oui
Conférences sans fil	via l'application ou le bouton
Visualisation locale	Oui
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi
Gestion et création de rapports	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
Dimensions (HxLxP)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Consommation électrique	Opérationnel : 5-20 W, 65 W maximum
Alimentation électrique	Prise standard 110/220 V AC ou USB-C (arrière)
Poids	2 500 g

Crée le : 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.