

Scheda di collegamento di espansione ad alta velocità



- Utilizzato per collegare fino a due processori Event Master Encore3 per l'espansione
- Utilizzare quattro cavi QSFP28 100G standardizzati
- Scegli la fibra monomodale per lunghe distanze o i cavi in rame con attacco diretto per la connettività in rack adatta alle tue esigenze
- 2 cavi in rame con attacco diretto (2 metri) inclusi con ogni scheda di collegamento
- Ogni scheda di collegamento offre 16 sorgenti 4K60 da condividere in entrambe le direzioni

Specifiche tecniche

SCHEDA DI COLLEGAMENTO DI ESPANSIONE AD ALTA VELOCITÀ QUAD 100G

Specifiche generali	
Connettori	4x 100G QSFP28
Supported module type	100G (4x25Gb/s) CWDM4 QSFP28 transceiver, requiring a duplex (two-strand) single-mode fiber link for transmission and reception (TX/RX)

Generato il: 12 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.

