

Eingangsmodul SFP Glasfaser/Netzwerk



- Flexibles und integriertes Video über Glasfaser
- Maximale Zuverlässigkeit, keine externen Wandler erforderlich
- Mit dem Glasfaserstandard 12G SDI kompatibel
- 4K Video-over-IP

Viele der heutigen Veranstaltungen und Installationen verwenden Glasfaserkabel für die Signalübertragung und sind auf externe Glasfaserverlängerungen angewiesen, die zu steigenden Kosten führen. Bei der nativen 4k60p-Verarbeitung macht die Glasfaser-Ausgangskarte externe Glasfaserverlängerungen mit den Signalformaten 12G, 6G und 3G überflüssig. Die Eingangskarte für Glasfaser wurde unter Verwendung bewährter robuster Rundfunkstandards entwickelt, die SMPTE 297M für optische Glasfaser-SDI unterstützen. Sparen Sie Geld, beseitigen Sie überflüssige Komplexität und vermeiden Sie Signalausfälle, die durch schwache Kettenkomponenten verursacht werden.

(Verwendung mit R9009250)

- SFP-Eingangskarte für HDX 4K, UDX, UDM und XDL
- 2 separate SFP-Eingänge
- Bis zu 4K60
- Unterstützt SMPTE 297M für Optical Fiber SDI (nur Videosignal)
- Optionaler optischer 12G-Transceiver R9009250 (SFP zu LC) erforderlich
- Gespiegelter 4k bei 60-Eingang für Redundanz

- Im Touringset enthalten

Nicht enthalten:

- Neutrik optical con duo
- Neutrik optical con Quad
- Andere Arten von Anschlüssen
- Interne Patchkabel von SFP zu OpticalCon

Technische Daten**EINGANGSMODUL SFP GLASFASER/NETZWERK****Allgemeine Daten**

Abmessungen (B x H x T)	30.0 x 14.0 x 40.0 cm
Gewicht	0.79 kg net -0.99 kg gross

Generiert am: 28 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.

www.barco.com

BARCO