


# 巴可优利视 500 (UNI-0005)

55 英寸无边框液晶拼接系统平台，应用范围广泛，并可控制环境光



- 采用无边框设计和 NoGap 拼接显示技术
- 亮度：500 尼特
- 采用自动对准的安装结构，确保精度
- Sense X 自动连续校准
- 适应未来需求的模块化平台

屡获殊荣的巴可优利视® 平台对几乎无缝的 LCD 拼接显示系统进行了全面革新，在图像质量、安装精度、易于维护和可靠性方面向前迈了一大步。巴可优利视 500 提供标准的 500 尼特亮度水平，设计用于具有受控环境照明条件的环境。它是对适用于各种环境的高亮度巴可优利视的补充。

## 无边框观看体验，创新的安装系统

巴可优利视的无边框设计使得拼接屏幕之间的间隙几乎不被察觉，可以在多个显示单元上呈现内容，不会受到恼人边框的干扰。这种创新的优利视支架利用重力，可以很好地自动对齐面板，并始终将其保持在适当的位置。此外，优利视支架还简化了维护，便于快速拆解独立的面板。

## Sense X，自动连续校准，图像显示非常均匀

Sense X，自动、连续的色度和亮度校准系统，确保整面墙一致地呈现平衡的图像。巴可还采用了专有的均匀度校准算法，防止从中心到边缘出现各种亮度变化。

使用升级后的优利视 Connect 模块，可以更快、更轻松地进行设置和维护。向导将指导您完成整个安装过程，并且在引入后软件会自动识别各个面板。区域调光功能带来更高的对比度和更低的辐射热量，同时降低了功耗。

## 提供完整的系统体验

除了可视化产品组合外，巴可还提供全方位的内容管理解决方案和服务，以满足多种应用的需求。此外，巴可优利视平台周围还有多个生态系统合作伙伴，这些合作伙伴提供定制组件，进一步提高平台的价值。考虑使用触摸式面板来增强交互性，采用装饰性解决方案来优雅地融入环境，采用安装解决方案来实现独立式或弧形安装等等。

**技术规格****巴可优利视 500 (UNI-0005)**

<b>面板</b>	
LCD 技术	IPS
分辨率	全高清 (1920 x 1080)
背光	小间距 LED
纵横比	16:9
亮度	500 cd/m <sup>2</sup> (标准)
峰值亮度	—
对比度	1500:1 (典型值*)
Local dimming	是
智能局部调光	否
白点	原生: 10500 K (典型)
HDR 处理	—
色域/色深	原生 70% NTSC
校准	Sense X 色彩和亮度自动校准
背光寿命	100000 h (标准)
冷却	无风扇
屏幕雾度	28%
视角 (H, V)	178°   178°
响应时间	< 8 毫秒
均匀度	9 点: 98% 13 点: 98% 21 点: 92%
运行温度	0°C - 40°C
运行湿度	20% -80% (非冷凝)
位深度	3 x 10 位
存储温度	-20°C -60°C
储存湿度	10% -90% (非冷凝)
安装	标准 UniSee 安装方式或 InvisiMount 安装方式均可
Landscape/portrait	是/是
温度传感器	每个面板中都有嵌入式温度传感器
<b>功率</b>	
交流输入电压	100-240 VAC, 50-60 Hz
功耗	内部电源: 185 W 外部电源: 174 W
散热	内部电源: 631 BTU/小时 外部电源: 594 BTU/小时
电磁兼容 (EMC)	FCC A 级
产品安全	EN 62368-1: 2014 + A11: 2017
RoHS	EN IEC 63000: 2018

**技术规格****巴可优利视 500 (UNI-0005)****尺寸**

尺寸 1211.36 x 682.02 x 65 毫米

Dimensions LCD (with Int SMPS) (WxHxD) 1211.36 x 682.02 x 91.10 毫米

显示区域屏幕对角线 55"

重量 17.3 千克 | 38.1 磅 (LCD 净重)  
15.0 千克 | 33.1 磅 (LCD 净重)

Weight gross 23.2 千克

边框宽度 NA (无边框)

**连接性**

DP 接口 2 个 DP1.2 输入 (当线缆长度超过 3 米时, 需使用 DP 接口 1.2 线缆)  
1 个 DP1.2 输出

HDMI™ 2 个 HDMI™ 2.0 输入

以太网端口 2

USB 2 (仅用于电源)

HDCP 是 (v2.2)

**型号**

型号名称 巴可 UniSee 500

**其它**

商品编号 R98675000 -UNI-0005 View500n  
R98675000IAU -UNI-0005 View500n AU  
R98675000I -UNI-0005 View500n CN  
R98675000F -UNI-0005 View500n EU  
R98675000D -UNI-0005 View500n IN  
R98675000BTW -UNI-0005 View500n TW  
R98675000G -UNI-0005 View500n UK  
R98675000B -UNI-0005 View500n US

\*备注 \*: 使用默认出厂设置在单个面板上使用 3x3 棋盘测试图案进行测试。

备注 优利视标准智能支架: 上限 10 行 (横向) / 6 行 (纵向) 优利视隐形支架: 上限 4 列 x 3 行 (横向) / 4 列 x 2 行 (纵向)

认证 CE、SGS、UKCA、3C 安全认证、PSE、BIS、CEBEC、ICES、EAC、KC、FCC、RCM、RoHS、WEEE、REACH

符合 TAA —

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。