

ClickShare Hub Core

Sistema modular de salas de videoconferencia para reuniones híbridas sin esfuerzo en salas de Microsoft Teams



- **Presentación inalámbrica: compartir contenido 4K con 1 Button**
- **Seguro por diseño, gestionado en la nube y construido sobre la plataforma Microsoft Device Ecosystem (MDEP)**
- **ClickShare Button de nueva generación compatible con Wi-Fi 6E y USB-C DisplayPort™**
- **Producto sostenible con etiqueta Barco Eco A+**
- **Funciona como parte de un paquete de sistemas de salas certificado para Microsoft Teams**

ClickShare Hub Core es un sistema de videoconferencia modular e inalámbrico diseñado para celebrar reuniones híbridas sin esfuerzo.

El Hub Core funciona con el panel de control de ClickShare* y permite a los participantes iniciar su reunión con un simple toque. Compartir contenidos 4K es muy fácil gracias al ClickShare Button de última generación.

Para los responsables de TI y los integradores, ClickShare Hub Core ofrece una solución personalizable para todo tipo de salas y reuniones tanto ad hoc como programadas. Construido sobre la Plataforma del Ecosistema de Dispositivos de Microsoft (MDEP), garantiza la seguridad y el cumplimiento de la normativa a nivel empresarial.

*El Panel de Control no está incluido en este paquete actual.

Especificaciones del producto

CLICKSHARE HUB CORE

Especificaciones generales

Sistema operativo	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	Si
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo o AMD Ryzen 7 / 8 GB de RAM / SO: Windows 10 última compilación o Mac OS Mojave última compilación Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos o AMD Ryzen 9 / 8 GB de RAM / SO: Última versión de Windows 11 o Última versión de Mac OS
Salidas de vídeo	HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Panel de control): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Entradas de vídeo	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
Salida de audio	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
Botones de ClickShare	1
ClickShare app	Escritorio y dispositivos móviles *
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast *
Máximo de fuentes simultáneas en pantalla	1
Nivel sonoro	Máximo 25 dBA @ 30°C
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be e IEEE 802.15.1 BT 5.3
Alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre ClickShare Button y ClickShare Base Unit la banda de frecuencia esta entre los 2,4 GHz y 5 GHz (DFS)
Banda de frecuencias	2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz DBS/HBS (canales DFS admitidos en algunos países)
Conexiones	Parte trasera: 1x Ethernet LAN 1Gbit 1x salida USB-C Power 3.1 disipador 3.1 EPR 1x Salida HDMI 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 1x Dispositivo USB-C 2.0/3.0 + Salida USB-C DisplayPort™ 1x USB-C 2.0 + Salida USB-C DisplayPort™ Parte delantera: 1x USB-C 2.0/3.0
Rango de temperatura	En funcionamiento: 0°C + 40°C (+32°F a +104°F) Máx. 35°C (95°F) a 3000 m Almacenamiento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Humedad	Almacenamiento: 0 a 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cerradura Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Compatibilidad e interactividad con pantalla táctil	Si *
Vista local	Alta calidad *
Conexión de red	LAN
Gestión y presentación de informes	Si
Garantía	3 años estándar
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	37 * 180 * 180 (mm)
Consumo de energía	En funcionamiento: 140 W (máx.) En espera:
Fuente de alimentación	Cargador externo USB-C de 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Peso	720 gr
Box content	Unidad base ClickShare Hub Core, 1 ClickShare Hub Button de 5ª generación, disco de montaje, manual de seguridad, guía de configuración rápida

Generado en: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.