


ClickShare C-10

Apresentação interativa sem fio para qualquer espaço de reunião



- **Recursos interativos:** touchback, anotação e quadro-negro
- **Colaboração aprimorada** com 2 fontes na tela.
- **Compartilhamento de conteúdo sem fio** descomplicado com o icônico ClickShare Button, tanto para funcionários quanto para convidados
- **Seguro e gerenciado na nuvem**

ClickShare C-10 traz apresentação interativa sem fio para qualquer espaço de reunião. O compartilhamento de conteúdo é simples, basta clicar apenas uma vez no botão ClickShare Button (Windows ou Mac) ou no Aplicativo ClickShare (laptop, celular ou tablet). Comece a apresentar em segundos: sem cabos, sem download de software, sem necessidade de treinamento.

Especificações técnicas

CLICKSHARE C-10

Especificações gerais

Sistema operacional	Windows 10 e macOS 11 (BigSur) e superiores. Android v9 ou superior (Aplicativo ClickShare)* iOS 12 ou superior (Aplicativo ClickShare)*
Requisitos do sistema	Para uma experiência tranquila com o Microsoft Teams ou Zoom Mínimo: processador Intel i3 dual-core ou AMD Ryzen 7 / 8 GB de RAM / SO: versão mais recente do Windows 10 ou versão mais recente do Mac OS Mojave Recomendado: processador Intel i5 quad-core ou AMD Ryzen 9 / 8 GB de RAM / SO: versão mais recente do Windows 11 ou versão mais recente do Mac OS
Saídas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI™ 1.4b ou USB-C DisplayPort 1.2 (somente Gen2)
Saída de áudio	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Buttons do ClickShare	1 ou 2
Aplicativo do ClickShare	Desktop e móvel
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast*
Máximo de fontes simultaneamente na tela	2
Nível de ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK em modo autônomo WPA2-PSK ou IEEE 802.1X usando o ClickShare Button em modo de integração da rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Ajustável com a modulação de intensidade do sinal; máximo de 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e a ClickShare Base Unit Faixa de frequências de 2,4 GHz e 5 GHz
Banda de frequência	2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletivo de países)
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Tipo-C 3.0 (front); 1x USB Tipo A 3.0 (front)
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
Sistema anti-roubo	Trava de Kensington
Certificações	FCC/CE
Suporte para tela sensível ao toque e interatividade	Sim
Room Dock (suporte periférico)	Não
Vista local	Sim
Conexão de rede	LAN e Wi-Fi
Gestão e relatórios	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura via SmartCare
*	* depende da configuração, disponível em atualizações de firmware futuras
Dimensões (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consumo de energia	Operacional: 5-10W, 24W máx.
Fonte de alimentação	Operacional: 5-10W, 24W máx.
Peso	900 g

Gerada em: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.