

ClickShare CX-30

Беспроводная система конференц-связи для небольших и средних конференц-залов.



- **Интерактивные функции: touchback и комментарии, а также возможность режима информационной доски.**
- **Улучшенное взаимодействие с двумя источниками на экране.**
- **Проводите видеовстречи со своего ноутбука с помощью Button или приложения**
- **На 100% безопасная и зашифрованная система с управлением через облако**

ClickShare CX-30 позволяет проводить беспроводные встречи в конференц-залах среднего размера. Когда вы входите в конференц-зал, ClickShare автоматически подключает вас к устройствам в помещении, таким как камеры, микрофоны, динамики, звуковые панели и мониторы.

Начните встречу со своего ноутбука за считанные секунды, используя предпочитаемую платформу для видеоконференций. Создайте гибридные собрания одним нажатием кнопки ClickShare Button или приложения ClickShare, как для сотрудников, так и для гостей.

Технические характеристики

CLICKSHARE CX-30

Общие технические характеристики

Операционная система	Windows 10 и выше, macOS 11 (BigSur) и выше, Android v11 и выше (приложение ClickShare), iOS 14 и выше (приложение ClickShare).
Системные требования	Для бесперебойной работы Microsoft Teams или Zoom Минимум: процессор Windows Intel Core i3 или AMD Ryzen 5/macOS: Intel Core i3 или Apple Silicon M1; ОЗУ 8 ГБ; версия ОС: Windows 10 20H2/macOS 11 Big Sur Рекомендуется: процессор Windows Intel Core i5/Ultra 5 или AMD Ryzen 7/macOS: Apple Silicon M3; ОЗУ 8 ГБ; версия ОС: Windows 11 последней сборки/macOS последней сборки
Видеовыходы	4K UHD (3840 x 2160) при 30 Гц. HDMI™ 1.4b или USB-C DisplayPort 1.2 (только Gen2)
Аудиовыход	USB, HDMI
USB	1 разъем USB-A, 1 разъем USB-C
Устройства ClickShare Button	2
Приложение ClickShare	Для ПК и мобильных устройств
Нативные протоколы	Airplay, Google Cast, Miracast
Максимальное количество источников одновременно на экране	2
Уровень шума	Максимальный уровень шума: 25 дБА при 0-30°C. Максимальный уровень шума: 30 дБА при 30-40°C.
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании ClickShare Button в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи данных	IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1
Охват	До 30 м (100 футов) между ClickShare Button и ClickShare Base Unit Полоса частот 2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS)
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS поддерживаются в ряде стран)
Соединения	1x Ethernet LAN 1 Гбит 1x USB-C 2.0 (спереди); 1x USB-A 2.0 (спереди) -только Gen2: 1x USB-C 3.0 (спереди); 1x USB-A 3.0 (спереди)
Диапазон температур	Эксплуатация: от 0 °C до +40 °C (от +32 °F до +104 °F) Макс. температура: 35 °C (95 °F) на высоте 3000 м Хранение: от -20 °C до +60 °C (от -4 °F до +140 °F)
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Противоугонная система	Кенсингтонский замок
Сертификаты	FCC/CE
Поддержка сенсорных экранов и интерактивность	Да
Беспроводные конференции	через приложение или Кнопку
Трансляция с монитора конференц-зала	Да
Подключение к сети	Локальная сеть и Wi-Fi
Управление и отчетность	Да
Гарантия	Стандартная гарантия: 1 год. 5 лет покрытия при регистрации через SmartCare
Размеры (ВхШхГ)	34 x 135 x 135 мм
Потребляемая мощность	Рабочая мощность: 5-10 Вт, максимальная мощность: 24 Вт.
Электропитание	Стандартная вилка переменного тока 110/220 В или USB-C (только Gen2)
Вес	900 г

Создано: 21 Май 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO