

# GC++ lens (0.75-1.08:1)



For more info, please contact Barco.

技术规格

GC++ LENS (0.75-1.08:1)

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 一般规格   |                          |
| 镜头类型   | GC++lens (0.75-1.08:1)   |
| 投射比    | 0.75 -1.08:1             |
| 平台     | G100                     |
| 工作 F/# | 2.22 (wide) -2.51 (tele) |
| 变焦倍数   | 1.44x                    |
| 焦距     | 15.9-22.8 mm             |
| 对焦范围   | 50"-500"                 |
| 投影距离   | 0.65-9.98 m              |
| 电动变焦   | Yes                      |
| 电动调焦   | Yes                      |
| 重量     | Net: 3 kg, Cross: 3.7 kg |

生成于：31 Aug 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。

