

ClickShare Hub Core + Logitech MeetUp2 회의실 시스템

소규모 회의실에서 협업을 강화할 수 있는 Microsoft Teams Room 번들입니다.



- 무선 프레젠테이션: USB-C DisplayPort가 있는 1개의 차세대 ClickShare Button으로 4K 콘텐츠 공유™
- Microsoft Device Ecosystem 플랫폼(MDEP)을 기반으로 구축되었습니다.
- 올인원 USB 컨퍼런스 카메라, AI가 적용된 오디오 및 비디오 기능

ClickShare Hub Core와 Logitech MeetUp 2 번들로 구성된 솔루션은 소규모 회의실을 위한 Microsoft Teams Rooms 솔루션입니다. ClickShare Hub Core는 Wi-Fi 6E와 USB-C DisplayPort™가 적용된 차세대 ClickShare Button 하나로 손쉽고 원클릭으로 무선 회의와 4K 콘텐츠 공유를 가능하게 합니다. 잘 알려진 Logitech MeetUp 2 비디오 바는 고품질 오디오와 비디오로 이를 완성합니다.

이 번들은 직관적이고 협업적인 경험을 제공하며, 위치에 상관없이 모두를 하나로 모아줍니다. IT 관리자에게는 Microsoft Teams 인증을 받은 이 룸 솔루션이 설치의 용이성과 표준화된 통합을 결합해 규정 준수, 안정성, 지속가능성까지 제공합니다.

기술 사양

CLICKSHARE HUB CORE + LOGITECH MEETUP2 회의실 시스템

일반 사양

운영체제	Windows 10 이상, macOS 14(Sonoma) 및 15(Sequoia)
Microsoft Teams Rooms license required	지원
시스템 요구 사항	최소: Intel Core i3 또는 AMD Ryzen 5, 8GB RAM, Windows 10 20H2; Intel Core i3 또는 Apple Silicon M1, 8GB RAM, macOS 11 Big Sur 권장: Intel Core i5/Ultra 5 또는 AMD Ryzen 7, 8GB RAM, Windows 11 최신 빌드; Apple Silicon M3, 8GB RAM, macOS 최신 빌드
비디오 출력	HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (제어판): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
비디오 입력	4K UHD(3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
카메라	4K Ultra-HD Logitech 카메라
오디오 출력	USB-A 2.0/3.0, USB-C 2.0/3.0, HDMI 2.0
ClickShare 버튼	1 ClickShare Button 5세대
마이크	6개의 무지향성 디지털 MEMS 마이크
ClickShare 앱	데스크톱
화면의 동시 표시 최대 소스	1
소음 수준	최대 25 dBA (30°C 미만) 최대 30 dBA (30°C 초과)
무선 주파수 대역	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 및 IEEE 802.15.1 BT 5.3
범위	최대 30m(100ft), ClickShare Button과 ClickShare Base Unit 간격
주파수 대역	2.4GHz, 5GHz 및 6GHz DBS/HBS (DFS 채널은 일부 국가에서만 지원됨)
연결	후면: 1Gbit 이더넷 LAN 포트 1개, USB-C Power Delivery 3.1 EPR 포트 1개(전원 어댑터용), HDMI 2.0 출력 포트 1개, USB-A 2.0/3.0 포트 1개, USB-C 2.0/3.0 포트 1개, USB-C 2.0/3.0 장치 + USB-C DisplayPort™ 출력 포트 1개, USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ 출력 포트 1개 전면: USB-C 2.0/3.0 포트 1개
온도 범위	작동 온도: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F), 최대 35°C (95°F, 3000m 고도 기준) 보관 온도: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
습도	보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축 작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축
도난 방지 시스템	Kensington 잠금 기기
인증	FCC/CE
네트워크 연결	LAN
관리 및 보고	네, XMS Cloud
보증	3년
치수 (HxWxD)	37 * 180 * 180 (mm)
소비전력	작동 시 소비 전력: 최대 140W
전원 공급 장치	외부 USB-C 충전기 100W(PD3.0 SPR), 180W(PD3.1 EPR)
중량	720gr

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20와트
Bend Radius	60mm/30mm(고정/임시) 취급이나 라우팅 중에 최소 30mm의 굽힘은 허용되지만, 이를 영구적인 고정 장치로 유지해서는 안 됩니다.

기술 사양

CLICKSHARE HUB CORE + LOGITECH MEETUP2 회의실 시스템

Temperature range	작동 온도: -10°C ~ +60°C (+14°F ~ +140°F) 보관 온도: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)
Humidity	보관/작동 조건: 상대 습도 0~85%, 비응축
Flame rated	WW-1(플레넘 등급 아님)
Power supply	
AC Input	100-240V~50-60Hz 1.4A
DC Output	최대 100W(20V 5A) / 45W(15V 3A) / 36W(12V 3A) / 27W(9V 3A) / 15W(5V 3A)
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	미국 에너지부 표준 레벨 VI를 준수합니다.
Altitude	5,000미터
DC cable length	1.5m
Power cord	
Color	검은색
Length	0.5m
Plug Type	EU / US / UK / CN / CH / IN / ZA / ANZ
Connector Type	IEC60320-C5
Control Panel	
Touchscreen	10.1인치 투사형 정전식 터치스크린, 지문 방지 및 눈부심 방지 코팅이 적용되어 가시성과 내구성을 높이며, 최대 4개의 터치 포인트를 지원합니다.
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300니트
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (상/하/좌/우)
Human detection sensor	2미터 범위 및 90° 시야각 내에서 실내 사람의 움직임을 자동으로 감지하여 시스템을 작동시킵니다.
Connections	USB Type-C 2.0, DisplayPort 대체 모드, PD3.0 최적의 성능을 위해 동봉된 ClickShare 10M USB-C AOC 케이블 사용을 권장합니다.
Anti-theft system	Kensington 잠금 기기
Temperature range	작동 온도: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) 보관 온도: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
Humidity	보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축 작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축
Dimensions (HxWxD)	254.5 x 187.9 x 76.9 (mm)
Power consumption	연결된 Base Unit으로부터 USB 전원 공급 작동 시: 7.3W (최대) 대기:
Weight	820g

작성일: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.