

ClickShare C-5

Presentación inalámbrica sencilla con un solo clic para espacios de reuniones



- **Modelo de presentación inalámbrico básico**
- **Compartir contenidos con la ClickShare app y opción nativa de traer el propio dispositivo (BYOD)**
- **100% seguro, encriptado y gestionado en la nube**

ClickShare C-5 aporta una colaboración sencilla e inalámbrica a las pequeñas salas de reuniones y espacios de encuentro. Usted y sus invitados pueden compartir fácilmente contenidos en la pantalla de la sala, con un solo clic en la aplicación ClickShare, desde cualquier ordenador portátil o dispositivo móvil. Ofrece una experiencia BYOD completa, incluida la duplicación de pantalla con Airplay, GoogleCast y Miracast.

Especificaciones del producto

CLICKSHARE C-5

Especificaciones generales

Sistema operativo	Windows 10 y versiones posteriores macOS 11 (BigSur) y versiones posteriores. Android v9 y versiones posteriores (ClickShare app)* iOS 12 y versiones posteriores (ClickShare app)*
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo o AMD Ryzen 7 / 8 GB de RAM / SO: Windows 10 última compilación o Mac OS Mojave última compilación Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos o AMD Ryzen 9 / 8 GB de RAM / SO: Última versión de Windows 11 o Última versión de Mac OS
Salidas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI™ 1.4b o USB-C DisplayPort 1.2 (sólo Gen2)
Salida de audio	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
Botones de ClickShare	0
ClickShare app	Escritorio y dispositivos móviles
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast
Máximo de fuentes simultáneas en pantalla	1
Nivel sonoro	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 a/g/n/ac y IEEE 802.15.1
Alcance	Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y Base Unit de ClickShare Banda de frecuencia 2,4 GHz y 5 GHz
Banda de frecuencias	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
Conexiones	1 Ethernet LAN de 1 Gbit 1 USB-C 2.0 (delante); 1 USB-A 2.0 (delante) -solo Gen2; 1 USB-C 3.0 (delante); 1 USB-A 3.0 (delante)
Rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
Humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Compatibilidad e interactividad con pantalla táctil	/
Room Dock (compatible con periféricos)	No
Vista local	Vista local de la pantalla de la sala
Conexión de red	LAN y WiFi
Gestión y presentación de informes	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare
*	* depende de la configuración, disponible en futuras actualizaciones de firmware
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consumo de energía	Funcionamiento: 5-10 W, 24 W máx.
Fuente de alimentación	Enchufe estándar 110/220 V CA o USB-C
Peso	900 gr

Generado en: 09 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.