

Runar DCI Cinemascope

0,9 mm pixelafstand, toonaangevende LED-wand voor residentieel gebruik



- DCI HDR-gecertificeerde LED-videowall
- 0,9 mm pixelpitch
- 5K Cinemascope resolutie (5.120 x 2.160)
- Beeldbreedte van 4,80 m (diagonaal 205 inch)
- State-of-the-art Micro LED in Package (MIP) technologie
- DCI-grade HDR met 300 nits en consumenten-HDR met 1.000 nits
- Ultra-diep 0,005 cd/m² zwartniveau
- Volledige DCI-P3 dekking
- DCI 17:9 aspect (4.096 x 2.160) optie beschikbaar

Meer dan een beeldscherm, Barco Runar™ is een uitdrukking van aanwezigheid. Achter het minimalistische ontwerp schuilt een buitengewone kracht, geïnspireerd door de rustige kracht en elementaire puurheid van het Scandinavische erfgoed dat als inspiratiebron heeft gediend. Barco Runar combineert precisie en elegantie met technische vaardigheid om een meeslepende ervaring te creëren die de aandacht opeist zonder ooit zijn stem te verheffen.

Barco Runar Cinemascope is ontworpen voor speciale thuisbioscopen waar Cinemascope-content zonder zwarte balken tot zijn recht komt. Het beschikt over de allernieuwste Micro LED in Package (MIP)-technologie en is ontworpen voor toekomstbestendige compatibiliteit met premium DCI-HDR-content. Het biedt een indrukwekkend contrast en kleurprecisie, met een contrast van maximaal 200.000:1, een ultradiepe zwartniveau van 0,005 cd/m² en volledige DCI-P3-dekking. Runar is ontworpen voor uitzonderlijke HDR-prestaties en brengt DCI-kwaliteit HDR met 300 nits en consumenten-HDR met 1000 nits tot leven met opmerkelijke nauwkeurigheid, terwijl het ook moeiteloos standaardcontent verwerkt.

Ervaar zowel DCI-grad HDR- als consumenten-HDR-content op één LED-videowall, naadloos geïntegreerd in uw luxe home cinema. Barco Residential maakt dit werkelijkheid.

*Specificaties zijn voorlopig en kunnen worden gewijzigd.

Product specificaties**RUNAR DCI CINEMASCOPE****Algemene specificaties**

Resolutie	5K Cinemascope: 5.120 x 2.160 pixels
Pixelpitch	0,9 mm
Helderheid	Tot 1.000 nits
Beeldverwerking	16-bit
Kleurdiepte	12-bit
Contrast	Tot 200.000:1
HDR	Ja
Framesnelheid	Tot 120 fps
3D	Ja
Afmetingen (B x L x H)	4.800 x 2.025 x 75,5 mm / 15,7' x 6,6' x 0,25'
Gewicht	295 kg / 650 lbs
Luchtvochtigheid tijdens gebruik	10 -90%
Temperatuur tijdens gebruik	-10 °C tot + 40 °C / 14 °F tot 104 °F
Stroomverbruik	Stand-by: 940 W 48 nits: 1.130 W (max), 990 W (normaal) 300 nits: 1.750 W (max), 1.140 W (normaal) 500 nits: 2.130 W (max), 1.240 W (normaal) 1.000 nits: 3.250 W (max), 1.520 W (normaal)
BTU per uur	Stand-by: 3.210 BTU/u 48 nits: 3.860 BTU/h (max), 3.380 BTU/h (normaal) 300 nits: 5.970 BTU/h (max), 3.860 BTU/h (normaal) 500 nits: 7.270 BTU/h (max), 4.230 BTU/h (normaal) 1.000 nits: 11.090 BTU/h (max), 5.190 BTU/h (normaal)
Stroomvereisten	AC110V 15Ax2 of AC220V 8Ax2
Certificeringen	DCI HDR-certificaat (CTP versie 1.50)
Inputs	HDMI 2.1 (tot 4K 120p 444 10bit) 2D tot 4K 120fps (DCI SDR/HDR) 3D tot 4K 24/48/60fps per oog (DCI SDR/HDR) Bitrate 1.250 Mbps
Audio	AES3, 16ch 48/96KHz, 24bit, 2xRJ45
Garantie	3 jaar (uitbreidbaar tot 5 jaar)

Laatst bijgewerkt: 18 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.