

ClickShare Bar Core

Videobar für ansprechende kabellose Meetings ohne Aufwand in kleinen Besprechungsräumen



- **Kristallklarer, hochwertiger Stereo-Sound**
- **Fortschrittliche 4K-Kamera mit KI-Unterstützung**
- **Vereinfachte Installation**
- **Gute Investition: Weniger Eingriffe, minimierte Ausfallzeiten, zukunftsichere Plattform**

ClickShare Bar Core ist eine All-in-One-Videobar, die kabellose Meetings in kleinen Besprechungsräumen und Huddle Spaces mit jeder Videokonferenzplattform ermöglicht.

Dank der hochwertigen AV-Funktionen sorgt diese Lösung dafür, dass sich die Besprechungsteilnehmer gehört und gesehen fühlen. Gleichzeitig bietet sie eine vereinfachte Installation und geringere Gesamtbetriebskosten.

Technische Daten

CLICKSHARE BAR CORE

Allgemeine Daten

Betriebssystem	Windows 10 und höher macOS 11 (Ventura) und höher Android v13 und höher (ClickShare-App) iOS 16 und höher (ClickShare-App)
Systemanforderungen	Für ein reibungsloses Erlebnis mit Microsoft Teams oder Zoom Minimum: Intel i3 Dual-Core-Prozessor oder AMD Ryzen 7 / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10 neueste Version oder Mac OS Mojave neueste Version Empfohlen: Intel i5 4-Core-Prozessor oder AMD Ryzen 9 / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 11 neueste Version oder Mac OS neueste Version
Videoausgänge	4K UHD (3840 x 2160) bei 30 Hz. HDMI™ 1.4b oder USB-C DP ALT-Modus (DisplayPort 1.2)
Videoeingänge	-
Kamera	4K-Kamera, 3-fach Zoom/ePTZ, 120°FOV
Kamera-KI	Gruppenrahmen- und Kompositionsmodus mit bis zu 4 Personen
Audioausgang	2 x 10 W Voll duplex- und Stereolautsprecher, 8 Ohm Impedanz
Audioaufnahme	6 Beamforming-MEMS-Mikrofone mit Echo- und Hintergrundgeräuschunterdrückung. Aufnahmereichweite: max. 4 Meter
ClickShare Buttons	1
ClickShare-App	Desktop und Mobilgerät
Native Protokolle	Airplay, Google Cast, Miracast (verfügbar Mitte 2024)
Maximale Anzahl gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigter Quellen	1
Geräuschpegel	Lüfterlos
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Standalone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
REACH	Max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Bar
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern im Netzwerkintegrationsmodus unterstützt)
Anschlüsse	1 x USB-C 3.1 (DP) zum Bildschirm, 1 x USB-A 2.0, 1 x Ethernet LAN 1Gbit, 1 x USB-C 2.0 (Seite)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlsicherung	Kensington-Schloss (Rück- und Unterseite)
Zertifizierungen	FCC/CE
Touchscreen-Unterstützung und Interaktivität	Nein
Drahtloskonferenzen	über App oder Button
Lokale Ansicht	Ja
Netzwerkverbindung	LAN und WLAN
Verwaltung und Berichterstellung	Ja
Garantie	Standardmäßig 1 Jahr. Garantie durch SmartCare für 5 Jahre
Abmessungen (HxBxT)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Leistungsaufnahme	Betrieb: 5–20 W, 65 W max.
Stromversorgung	Standard-110/220-V-AC-Stecker oder USB-C (Rückseite)
Gewicht	2500 gr

Generiert am: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.