

G100 tuigageframe

Riggingframe voor de G100-serie



Riggingframe voor de G100-serie (*)

(*) Wanneer de UST-lens (R9802360) wordt gecombineerd met het G100 rigging frame (R9802681), is een minimale lensverschuiving vereist om schaduwen te vermijden. Ten opzichte van de middenpositie moet de lens minimaal 8% omhoog worden geschoven, en minimaal 21% naar rechts (100% = de helft van de beeldhoogte/breedte). De afneembare voorste stang van het frame moet ook worden verwijderd.

Het wordt niet aanbevolen om het G100 rigging frame te gebruiken bij het bouwen van een dual stacked setup met de UST-lens

Product specificaties**G100 TUIGAGEFRAME****Algemene specificaties**

Grootte	88,7 x 78,3 x 43,3 cm / 34,9 x 30,8 x 17,1 inch
Gewicht	25,4 kg / 56 lbs

Laatst bijgewerkt: 02 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

BARCO