

ClickShare CX-30

Sistema de videoconferência sem fio para salas de reunião de pequeno a médio porte.



- **Recursos interativos:** touchback, anotação e quadro-negro
- **Colaboração aprimorada** com 2 fontes na tela.
- **Realize videoconferências no seu notebook com Button ou App**
- **100% seguro,** criptografado e gerenciado na nuvem

ClickShare CX-30 permite conferências sem fio em espaços de reunião de médio porte. Ao entrar na sala de reuniões, o ClickShare o conecta automaticamente aos dispositivos da sala, como câmeras, microfones, alto-falantes, barras de som e monitores.

Inicie uma reunião em seu notebook em segundos, usando a plataforma de videoconferência de sua preferência. Facilite as reuniões híbridas, com apenas um clique no ClickShare Button ou no ClickShare App, tanto para funcionários quanto para convidados.

Especificações técnicas

CLICKSHARE CX-30

Especificações gerais

Sistema operacional	Windows 10 e superior macOS 11 (BigSur) e superior Android v11 e superior (aplicativo ClickShare) iOS 14 e superior (aplicativo ClickShare)
Requisitos do sistema	Para uma experiência perfeita com o Microsoft Teams ou Zoom, os requisitos mínimos são: Processador Windows: Intel Core i3 ou AMD Ryzen 5 / macOS: Intel Core i3 ou Apple Silicon M1; 8 GB de RAM; versão do SO: Windows 10 20H2 / macOS 11 Big Sur. Os requisitos recomendados são: Processador Windows: Intel Core i5/Ultra 5 ou AMD Ryzen 7 / macOS: Apple Silicon M3; 8 GB de RAM; versão do SO: Windows 11 (versão mais recente) / macOS (versão mais recente).
Saídas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI™ 1.4b ou USB-C DisplayPort 1.2 (somente Gen2)
Saída de áudio	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Buttons do ClickShare	2
Aplicativo do ClickShare	Desktop e móvel
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast
Máximo de fontes simultaneamente na tela	2
Nível de ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK em modo autônomo WPA2-PSK ou IEEE 802.1X usando o ClickShare Button em modo de integração da rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 pés) entre o botão ClickShare e a unidade base ClickShare Banda de frequência 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Banda de frequência	2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletor de países)
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbit; 1x USB-C 2.0 (frontal); 1x USB-A 2.0 (frontal) -somente na geração 2: 1x USB-C 3.0 (frontal); 1x USB-A 3.0 (frontal)
Faixa de temperatura	Operação: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx.: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: 0 a 90% de umidade relativa, sem condensação Operação: 0 a 85% de umidade relativa, sem condensação
Sistema anti-roubo	Fechadura Kensington
Certificações	FCC/CE
Suporte para tela sensível ao toque e interatividade	Sim
Conferência sem fio	Via aplicativo ou botão
Vista local	Sim
Conexão de rede	LAN e Wi-Fi
Gestão e relatórios	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura após o registro via SmartCare
Dimensões (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consumo de energia	Operacional: 5-10W, 24W máx.
Fonte de alimentação	Tomada CA padrão de 110/220 V ou USB-C (somente Gen2)
Peso	900 g

Gerada em: 09 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.