


Module d'entrée H 2.1, HDBaseT 3.0, SDI-12G, DMX,

HDMI™ 2.1, 4x12G SDI, DMX, RMT XLR, HDBaseT 3.0



- Quad DP 1.2 input card
- DP 1.2 up to 4k60hz per connector
- Quad mode up to 4K240 (depending on the projector)
- Single , dual or quad DP 1.2 input compatibility

Spécifications techniques

MODULE D'ENTRÉE H 2.1, HDBASET 3.0, SDI-12G, DMX, XLR - RMT

Spécifications générales

Dimensions (L x H x P)	30.0 x 14.0 x 40.0 cm
Poids	0.79 kg net -0.99 kg gross

Crée le : 28 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO