

SP2K-25C

为主流影院银幕实现智能放映



2K
2048 X 1080

- 精美图像
- 现在就为未来做好准备
- 巴可
EcoPureTM
- 安装完毕即可高枕无忧

SP2K-25C 源自广受好评的 SP4K 系列，属于 4 系列产品组合。这一整套产品是市面上出色的激光投影系列，适用于各种影院荧幕。SP2K 型号提供了很多不同的配置，可供您自由选择。这些产品可兼容巴可镜头和特定的第三方镜头，并配备触摸屏和现场直播选项。您可以尝试可用的选项来满足您的特定需求。

精美图像

Series 4 系列中的 SP2K 型号可在电影院实现原生 2K 分辨率，100%的DCI-P3 色彩空间，同时提升画面的对比度和色彩均匀度。

现在就为未来做好准备

第 4 代激光放映机可为用户带来诸多好处，打造更加出众的观影体验，让放映者安心使用，是一款面向未来的放映设备。此外，所有 SP2K 型号均兼容最新的沉浸式音频标准。

巴可 EcoPureTM

SP2K-25C 智能地管理其功耗，超过了每瓦 11 流明的放映机效率水平。在节能模式下，它的功耗甚至不到 3 瓦。更重要的是，LAN 上的远程唤醒可用于定期维护或影片内容导入。

安装完毕即可高枕无忧

得益于第四代放映机的模块化设计，可实现高性价比的维护。基于无需工具的盖板和滤网设计任何人都可以在无工具的情况下更换过滤器。SP2K-25C 可以无缝集成到您当前的影院系统中。

技术规格

SP2K-25C

一般规格

原始亮度	24,000 流明 (标准)
原生对比度	2300:1 (标准)
Digital MicroMirror Device™	3x 0.98"
分辨率	2K: 2048 x 1080
色域	兼容 DCI P3
光源	激光
定焦镜头	0.8 -1.16; 1.09 -1.40; 1.2 -1.8; 1.4 -2.05; 1.6 -2.5; 1.95 -3.2; 2.4 -3.9
长时间的亮度稳定性	+50,000 小时, 一般使用条件
机箱	集成冷却设计和专用的密封光学组件
尺寸 (宽 x 长 x 高)	放映机 (含支脚): 710 x 1070 x 547 毫米/27.95 x 42.13 x 21.54 英寸
重量	103 千克/227 磅
电源要求	单相或三相 200-240V 14A
热负荷	6800 BTU/h @ 最大功率 @ 40°C
排气流量	400 CFM
环境温度	上限 40 °C/104 °F
环境湿度	85% 相对湿度 (上限)
高度	上限 4000 米 / 13.125 英尺
媒体服务器	完全集成的 Barco mFusion ICMP-XS, 配备高达 8TB 的 SSD 存储。支持其他媒体服务器品牌**。
功耗	2.0kW (节能模式下为 3W)
噪声水平	50 dB(A) @1m, 最大功率, 25°C 环境温度
3D 系统	支持在银幕上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。不支持色彩分离系统。
激光分类	激光等级 1 -风险等级 3
用户界面	集成的触摸式显示器和/或用于服务的基于 Web 的通信器 Web 分析器
备注	** 放映机配置带 ICP-D; 联系巴可服务以获取支持的品牌列表

生成于: 30 Apr 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。