

# ClickShare Hub Core + Logitech MeetUp2-

Microsoft Teams Room Bundle für verbesserte Zusammenarbeit in kleinen Besprechungsräumen.



- **Kabellose Präsentation: 4K-Content-Sharing mit 1 ClickShare Buttons der nächsten Generation mit USB-C DisplayPort™**
- **Aufbauend auf der Microsoft Device Ecosystem Plattform (MDEP)**
- **All-in-one-USB-Konferenzkamera mit KI-gestützten Audio- und Videofunktionen**

Das Paket aus ClickShare Hub Core und Logitech MeetUp 2 ist eine Microsoft Teams Rooms-Lösung für kleine Konferenzräume. ClickShare Hub Core ermöglicht müheloses, kabelloses Meetings und 4K-Content-Sharing per einfachem Klick mit einem ClickShare Button der nächsten Generation (mit Wi-Fi 6E und USB-C DisplayPort™). Die weithin anerkannte Logitech MeetUp 2 Videobar ergänzt dies mit hochwertigem Audio und Video.

Dieses Paket sorgt für ein intuitives und kollaboratives Erlebnis, das alle Beteiligten unabhängig von ihrem Standort wirklich zusammenbringt. Für IT-Manager vereint diese für Microsoft Teams zertifizierte Raumlösung einfache Installation und standardisierte Integration mit Compliance, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit.

## Technische Daten

## CLICKSHARE HUB CORE + LOGITECH MEETUP2-RAUMSYSTEM

### Allgemeine Daten

Betriebssystem	Windows 10 oder höher macOS 14 (Sonoma) und 15 (Sequoia)
Microsoft Teams Rooms license required	Ja
Systemanforderungen	Minimum: Intel Core i3 oder AMD Ryzen 5, 8 GB RAM, Windows 10 20H5; Intel Core i3 oder Apple Silicon M1, 8 GB RAM, macOS 11 Big Sur Empfohlen: Intel Core i5/Ultra 5 oder AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, Windows 11 neueste Version; Apple Silicon M3, 8 GB RAM, macOS neueste Version
Videoausgänge	HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Bedienfeld); HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Videoeingänge	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
Kamera	Logitech 4K-Ultra-HD-Kamera
Audioausgang	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Buttons	1 ClickShare Button der 5. Generation
Mikrofone	Sechs omnidirektionale digitale MEMS-Mikrofone
ClickShare-App	Schreibtisch
Maximale Anzahl gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigter Quellen	1
Geräuschpegel	Maximal 25 dBA bei 30 °C
Drahtloses Frequenzband	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be und IEEE 802.15.1 BT 5.3
REACH	Max. 30 m zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit
Frequenzband	2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz DBS/HBS (DFS-Kanäle werden in einer Reihe von Ländern unterstützt)
Anschlüsse	Rückseite: 1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C Power delivery 3.1 EPR (für Netzteil) 1x HDMI 2.0 Ausgang 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 Gerät + USB-C DisplayPort™ Ausgang 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ Ausgang Vorderseite: 1x USB-C 2.0/3.0
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis +40 °C, max. 35 °C in 3.000 m Höhe, Lagerung: -20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Diebstahlsicherung	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Netzwerkverbindung	LAN
Verwaltung und Berichterstellung	Ja, XMS Cloud
Garantie	3 Jahre
Abmessungen (HxBxT)	37 * 180 * 180 (mm)
Leistungsaufnahme	Betriebsleistung: 140 W (max.)
Stromversorgung	Externes USB-C-Ladegerät 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Gewicht	720 g
<b>ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)</b>	
Cable Length / Diameter	10 M / 6 mm
Interface	USB Typ-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 W
Bend Radius	60 mm / 30 mm (fest/vorübergehend). Ein kleinster Biegeradius von 30 mm bei der Handhabung oder Verlegung ist akzeptabel. Er darf jedoch nicht dauerhaft beibehalten werden.
Temperature range	Betrieb: -10 °C + 60 °C Lagerung: -20 °C bis +70 °C

**Technische Daten****CLICKSHARE HUB CORE + LOGITECH MEETUP2-RAUMSYSTEM**

Humidity	Lagerung/Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Flame rated	VW-1 (Nicht für Kabelkanäle zugelassen)
<b>Power supply</b>	
AC Input	100-240V~50-60Hz 1,4 A
DC Output	100 W max (20 V 5 A) / 45 W (15 V 3 A) / 36 W (12 V 3 A) / 27 W (9 V 3 A) / 15 W (5 V 3 A)
Output Plug	USB Typ-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	Erfüllen Sie den DOE-Standard Level VI
Altitude	5.000 Meter
DC cable length	1,5 m
<b>Power cord</b>	
Color	Schwarz
Length	0,5 m
Plug Type	EU / US / UK / CN / CH / IN / ZA / ANZ
Connector Type	IEC60320-C5
<b>Control Panel</b>	
Touchscreen	10,1 Zoll großer projizierter kapazitiver Touchscreen mit Anti-Fingerabdruck- und Antireflexbeschichtung, der bis zu 4 Berührungspunkte für verbesserte Sichtbarkeit und Haltbarkeit unterstützt
Resolution	1280*800 @60 Hz
Brightness	300 Nits
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Auf/Ab/Links/Rechts)
Human detection sensor	Erkennt automatisch menschliche Bewegungen im Raum innerhalb eines 2-Meter-Bereichs und eines Sichtfelds von 90°, um das System zu aktivieren.
Connections	USB Typ-C 2.0, DisplayPort Alt Mode, PD3.0. Empfohlen für optimale Leistung wird die Verwendung des mitgelieferten ClickShare-Kabels 10M USB-C AOC
Anti-theft system	Kensington-Schloss
Temperature range	Betrieb: 0 °C bis +40 °C Lagerung: -20 °C bis +60 °C
Humidity	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Dimensions (HxWxD)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Power consumption	Stromversorgung über USB von angeschlossener Base Unit. Betrieb: 7,3 W (max.) Standby: < 0,5 W
Weight	820 g

Generiert am: 19 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).