

GC++ lens (1.08-1.5:1)



For more info, please contact Barco.

Especificaciones del producto**GC++ LENS (1.08-1.5:1)****Especificaciones generales**

Tipo de lente	GC+ +lens (1.08-1.5:1)
Relación de distancia de proyección	1.08-1.5:1
Plataformas	G100
Relación focal F/#	2.0 (wide) -2.31 (tele)
Relación de zoom	1.39x
Distancia focal	23.0-31.7 mm
Rango de enfoque	50"-500"
Distancia de proyección	0.94-13.79 m
Zoom motorizado	Yes
Enfoque motorizado	Yes
Peso	Net: 2.4 kg, Cross: 3.2 kg

Generado en: 31 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.