


Lente GC++ (1.08-1.5:1)



Para más información, ponte en contacto con Barco.

Especificaciones del producto**LENTE GC++ (1.08-1.5:1)****Especificaciones generales**

Tipo de lente	Lente GC++ (1.08-1.5:1)
Relación de distancia de proyección	1.08-1.5:1
Plataformas	G100
Relación focal F/#	2,0 (gran angular) -2,31 (telescópico)
Relación de zoom	1,39x
Distancia focal	23,0-31,7 mm
Rango de enfoque	50"-500"
Distancia de proyección	0,94-13.79 m
Zoom motorizado	Sí
Enfoque motorizado	Sí
Peso	Neto: 2,4 kg, bruto: 3,2 kg

Generado en: 30 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.