

ClickShare CX-20

Solution de conférence sans fil pour petites salles de réunion et espaces collaboratifs



- **Solution de conférence sans fil d'entrée de gamme**
- **Organisez des réunions vidéo depuis votre ordinateur portable**
- **ClickShare Button emblématique pour les collaborateurs et invités**
- **100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud**

ClickShare CX-20 permet d'organiser des conférences sans fil dans les petites salles de réunion. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.

Démarrez une réunion en quelques secondes depuis votre ordinateur portable, à l'aide de votre plateforme de visioconférence préférée. Facilitez les réunions hybrides, d'un simple clic sur le ClickShare Button ou l'application ClickShare, aussi bien pour les employés que pour les invités.

Spécifications techniques

CLICKSHARE CX-20

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures Android v11 et versions ultérieures (application ClickShare) iOS 14 et versions ultérieures (application ClickShare)
Configuration système requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom Minimum : Processeur Windows Intel Core i3 ou AMD Ryzen 5/macOS : Intel Core i3 ou Apple Silicon M1 ; RAM 8 Go ; version du système d'exploitation : Windows 10 20H2/macOS 11 Big Sur Recommandé : Processeur Windows Intel Core i5/Ultra 5 ou AMD Ryzen 7/macOS : Apple Silicon M3 ; RAM 8 Go ; version du système d'exploitation : Windows 11 dernière version/macOS dernière version
Sorties vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz. HDMI™ 1.4b ou USB-C DisplayPort 1.2 (uniquement Gen2)
Sortie audio	USB, HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
ClickShare Buttons	1
Application ClickShare	Bureau et mobile
Protocoles natifs	Airplay, Google Cast, Miracast
Nombre maximal de sources affichées simultanément à l'écran	1
Niveau de bruit	Max. 25 dBA à 0-30 °C Max. 30 dBA à 30-40 °C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec bouton ClickShare en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	Normes IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30 m (100 ft) entre le bouton ClickShare et l'unité de base ClickShare Bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 2.0 (avant) ; 1x USB-A 2.0 (avant) -uniquement Gen2 ; 1x USB-C 3.0 (avant) ; 1x USB-A 3.0 (avant)
Plage de température	Fonctionnement : 0 °C à +40 °C (+32°F à +104°F) Max : 35 °C (95°F) à 3000m Stockage : -20 °C à +60 °C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrou Kensington
Certifications	FCC/CE
Compatibilité et interactivité avec les écrans tactiles	/
Conférences sans fil	Via l'application ou le bouton
Visualisation locale	Vue locale de l'écran de la salle uniquement
Connexion réseau	Réseau local et Wi-Fi
Gestion et création de rapports	Oui
Garantie	1 an standard. 5 ans de couverture dès l'inscription via SmartCare
Dimensions (HxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consommation électrique	Opérationnel : 5-10 W, 24 W max.
Alimentation électrique	Prise secteur standard 110/220 V ou USB-C (uniquement Gen2)
Poids	900 grammes

Créé le : 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.