


Входной модуль H 2.1, HDBaseT 3.0, SDI-12G, DMX,

HDMI™ 2.1, 4x12G SDI, DMX, RMT XLR, HDBaseT 3.0



- Счетверенная входная плата DisplayPort 1.2
- DP 1.2, до 4K 60 Гц на каждый разъем
- Режим Quad с разрешением до 4K240 (в зависимости от проектора)
- Совместимость с одним, двумя или четырьмя входами DP 1.2

Технические характеристики**ВХОДНОЙ МОДУЛЬ Н 2.1, HDBASET 3.0, SDI-12G, DMX, XLR - RMT****Общие технические характеристики**

Размеры (Ш x В x Г)	30,0 x 14,0 x 40,0 см
Вес	0,79 кг нетто -0,99 кг брутто

Создано: 30 Sep 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO