

# ClickShare Hub Pro + Huddly<sup>®</sup> C1<sup>™</sup> ルームシステム

小規模から中規模の会議室におけるコラボレーションを強化するためのMicrosoft Teams Roomバンドル。



- ワイヤレスプレゼンテーション：USB-C DisplayPort<sup>™</sup>を備えた2つの次世代ClickShare Buttonによる4K content共有
- Microsoft Device Ecosystemプラットフォーム（MDEP）上に構築されています。
- デュアルディスプレイ対応
- AI駆動型のHuddlyビデオバーは、単体使用からマルチカメラ構成まで拡張可能で、Hub Coreにも認証されています。

ClickShare Hub ProとHuddly<sup>®</sup> C1<sup>™</sup>のバンドルは、中小規模の会議室向けのMicrosoft Teams Roomsソリューションです。ClickShare Hub Proは、Wi-Fi 6EとUSB-C DisplayPort<sup>™</sup>を搭載した2つの次世代ClickShare Buttonとデュアルスクリーン対応により、ワンクリックでのワイヤレス会議および4K content共有を実現します。

Huddly<sup>®</sup> C1<sup>™</sup>は、モジュール式のAI駆動型ビデオバーで、単体使用からマルチカメラ構成まで拡張可能です。比類のない柔軟性、高品質なビデオ、そしてインテリジェントなオーディオ機能を提供し、真に魅力的な会議を実現します。

**技術仕様****CLICKSHARE HUB PRO + HUDDL<sup>Y</sup>® C1™ ルームシステム****一般仕様**

オペレーティングシステム	Windows 10以降、macOS 14 (Sonoma) および15 (Sequoia)
Microsoft Teams Rooms license required	○
システム要件	ClickShare アプリ向け最小：Intel Core i3またはAMD Ryzen 5、8GB RAM、Windows 10 20HS、Intel Core i3またはApple Silicon M1、8GB RAM、macOS 11 Big Sur 推奨：Intel Core i5/Ultra 5またはAMD Ryzen 7、8GB RAM、Windows 11最新ビルド、Apple Silicon M3、8GB RAM、macOS最新ビルド
ビデオ出力	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (コントロールパネル): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
ビデオ入力	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
カメラ	Huddly C1ビデオパーカメラ (150°レンズ搭載)
オーディオ出力	USB-A 2.0/3.0、USB-C 2.0/3.0、HDMI 2.0
ClickShareボタン	2個のClickShare Button (第5世代)
マイク	16個のスマートマイク
ClickShare アプリ	デスクトップ
スピーカー	Hi-fi stereo speakers
ノイズレベル	最大25 dBA @ 30°C
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/beおよびIEEE 802.15.1 BT 5.3
Reach	ClickShare ButtonとClickShare Base Unit間の距離は最大30m (100フィート)
周波数帯域	2.4GHz、5GHz、6GHz DBS/HBS (一部の国ではDFSチャンネルがサポートされています)
接続	背面: 1GbitイーサネットLAN x 1、USB-C Power Delivery 3.1 EPR x 1 (電源アダプタ用)、HDMI 2.0出力x 2、USB-C 2.0/3.0 x 2、USB-A 2.0/3.0 x 1、USB-C 2.0/3.0デバイス、+ USB-C DisplayPort™ 出力x 1、USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ 出力x 1、前面: USB-C 2.0/3.0 x 1
温度範囲	操作: 0°C から +40°C (+32°F から +104°F) 最大: 35°C (95°F) ただし 3000m 保管: -20°C から +60°C (-4°F から +140°F)
湿度	保管時：相対湿度0~90% (結露なきこと) 動作時：相対湿度0~85% (結露なきこと)
盗難防止システム	ケンジントンロック
証明書	FCC/CE
ネットワーク接続	LAN
管理と報告	はい、XMS Cloud
保証	3年
寸法 (高さx幅x奥行き)	37×180×180 (mm)
消費電力	動作時: 160W (最大) スタンバイ時:
電源	外部USB-C充電器100W (PD3.0 SPR)、180W (PD3.1 EPR)
重量	720グラム

**ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)**

Cable Length / Diameter	A0M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1、DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60mm/30mm (固定/一時的) ハンドリングやルーティング中に30mmの最小曲げが許容されますが、恒久的な固定具として維持することはできません。

**技術仕様****CLICKSHARE HUB PRO + HUDDL<sup>Y</sup>® C1™ ルームシステム**

Temperature range	動作時: -10°C ~ 60°C (+14°F ~ +140°F) 保管時: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ + 158°F)
Humidity	保管/動作: 相対湿度0~85% (結露なきこと)
Flame rated	WW-1 (プレナム定格ではありません)
<b>Power supply</b>	
AC Input	100-240V~50-60Hz 1.4A
DC Output	最大100W (20V 5A) / 45W (15V 3A) / 36W (12V 3A) / 27W (9V 3A) / 15W (5V 3A)
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	DOE規格レベルVIに準拠
Altitude	5,000メートル
DC cable length	1.5m
<b>Power cord</b>	
Color	黒
Length	0.5m
Plug Type	EU / 米国 / 英国 / 中国 / スイス / インド / 南アフリカ / オーストラリア / ニュージーランド
Connector Type	IEC60320-C5
<b>Control Panel</b>	
Touchscreen	10.1インチの投影型静電容量式タッチスクリーンは、指紋防止および反射防止コーティングが施され、最大4つのタッチポイントをサポートし、視認性と耐久性を向上します。
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300ニット
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (上/下/左/右)
Human detection sensor	室内における2メートル以内の範囲、90度の視野角内での人の動きを自動的に検知し、システムを起動します。
Connections	USB Type-C 2.0、DisplayPort Alt Mode、PD3.0対応。最適なパフォーマンスを得るには、付属のClickShare 10M USB-C AOCケーブルの使用をお勧めします。
Anti-theft system	ケンジントンロック
Temperature range	動作時: 0°C + 40°C (+32°F ~ +104°F) 保管時: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ + 140°F)
Humidity	保管時: 相対湿度0~90% (結露なきこと) 動作時: 相対湿度0~85% (結露なきこと)
Dimensions (HxWxD)	254.5 x 187.9 x 76.9 (mm)
Power consumption	接続されたBase UnitからUSB経由で電源供給 動作時: 7.3W (最大) スタンバイ時:

生成日:19 Jun 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。