

Lente ILD (4,0 - 7,4:1)



Para mais informações, entre em contato com a Barco.

Especificações técnicas**LENTE ILD (4,0 - 7,4:1)****Especificações gerais**

Tipo de lente	ILD (4,0 -7,4:1)
Razão de alcance	4,0 -7,4:1
Plataformas	I65, I600
F/nº em funcionamento	2
Proporção de zoom	1.86
Distância focal	70.05-131.15 mm
Alcance do foco	45-500
Distância de lançamento	4.104-43.223 (8.6157) m
Zoom motorizado	Yes
Foco Motorizado	Yes
Peso	3.47 ±0.05 kg

Gerada em: 28 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.