

Lente GC++ (0,75-1,08:1)



Para más información, ponte en contacto con Barco.

Especificaciones del producto**LENTE GC++ (0,75-1,08:1)****Especificaciones generales**

Tipo de lente	Lente GC++ (0.75 -1.08 : 1)
Relación de distancia de proyección	0.75 -1.08:1
Plataformas	G100
Relación focal F/#	2,22 (gran angular) -2,51 (telescopico)
Relación de zoom	1,44x
Distancia focal	15,9-22,8 mm
Rango de enfoque	50"-500"
Distancia de proyección	0,65-9.98 m
Zoom motorizado	Sí
Enfoque motorizado	Sí
Peso	Neto: 3 kg, bruto: 3,7 kg

Generado en: 30 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.