

Монтажная рама G100

Монтажная рама для линейки G100



Монтажная рама G100 (*)

(*) При использовании объектива UST (R9802360) в сочетании с рамой для крепления G100 (R9802681) требуется минимальное смещение объектива для предотвращения появления теней. Относительно центрального положения объектив необходимо сместить вверх минимум на 8 % и вправо минимум на 21 % (100 % = половина высоты/ширины изображения). Также нужно снять съемную переднюю планку рамы.

Не рекомендуется использовать раму для крепления G100 при создании двухкамерной установки с использованием объектива UST.

Технические характеристики**МОНТАЖНАЯ РАМА G100****Общие технические характеристики**

Размер	88,7 x 78,3 x 43,3 см / 34,9 x 30,8 x 17,1 дюйма
Вес	25.4 кг/56 фунтов

Создано: 02 Jun 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO