

# FS40-WU MKII

Solider und leistungsstarker WUXGA-LED-Projektor für NVG-Schulungen

24/7  
OPERATION

PULSE  
PROCESSING

CONSTANT  
LIGHT OUTPUT

1  
CHIP  
DLP



- Unterstützung von Nachtsichtgeräten
- Echter Solid State und robust
- Helle LEDs mit außergewöhnlicher Farbtreue
- 100-0% LED-Dimmung für Training zu jeder Zeit
- Die Barco Pulse-Software sorgt für leistungsstarke Verarbeitung und niedrigste Latenz

Der FS40-WU MKII ist der neueste Projektor in der Reihe der echten Solid-State-Simulationsprojektoren von Barco. Durch die Kombination von LED-Beleuchtungstechnologie mit der Leistung der Barco Pulse-Elektronik bietet der FS40 visuelle Exzellenz und extreme Zuverlässigkeit bei niedrigen Gesamtbetriebskosten. Der für Simulationsanwendungen konzipierte FS40 verfügt sowohl über eine RGB- als auch eine dedizierte IR-Lichtquelle, die eine individuelle Steuerung der sichtbaren Licht- und IR-Intensität ermöglicht, um Trainingsszenarien bei Tag und Nacht zu simulieren. Eine doppelte Blende und optische Filter sorgen für optimalen Kontrast und tiefere Schwarzwerte für erstklassige Bildschärfe. Der FS40 wurde für die anspruchsvollsten Simulationsumgebungen entwickelt und bietet eine Vision, der man vertrauen kann.

### Extreme Zuverlässigkeit in allen Situationen

Mit der neuesten LED-Beleuchtung erzeugt der FS40 Bilder mit hoher Helligkeit mit perfekter Klarheit und optimalem Farb-Gamut. Dank der Single Step Processing (SSP®)-Technologie in Barco Pulse profitiert der FS40 WUXGA von integriertem Warp und Blend sowie glatten Bildern mit einer Bildrate von bis zu 240 Hz.

Der Barco FS40 ist ein echter Solid-State-Projektor, der für Bewegungsplattformen ohne bewegliche Teile entwickelt wurde. Er ist absolut stabil konzipiert, um Stößen und Vibrationen standzuhalten. Seine solide Grundplatte aus Magnesiumlegierung dient als Montageplatte. Zusammen mit einer Reihe von Befestigungspunkten an der Vorderseite und am oberen

Der Barco FS40 ist ein echter Solid-State-Projektor, der für Bewegungsplattformen ohne bewegliche Teile entwickelt wurde. Er ist absolut stabil konzipiert, um Stößen und Vibrationen standzuhalten. Seine solide Grundplatte aus Magnesiumlegierung dient als Montageplatte. Zusammen mit einer Reihe von Befestigungspunkten an der Vorderseite und am oberen Gehäuse machen sie diesen Projektor felsenfest und perfekt geeignet für den Einsatz auf Bewegungsplattformen in jeder Ausrichtung.

### **Geringste Gesamtbetriebskosten**

Der FS40 verwendet eine bewährte, DLP® versiegelte optische Einheit und die neueste Festkörper-LED-Beleuchtung. Simulatorbetreiber profitieren von reduzierten Lebenszykluskosten durch verlängerte Wartungszyklen und bis zu 75.000 Stunden ohne Lampenwechsel oder Farbanpassungen. Die Barco Constant Light Output (CLO)-Funktionalität gewährleistet eine Vorhersagbarkeit der linearen Helligkeitsleistung über die gesamte Lebensdauer des Projektors. Zusätzlicher Schutz ist durch den Einsatz neuer intelligenter Hochleistungsluftfilter für Anlagen in staubigen und rauen Umgebungen möglich.

**Technische Daten****FS40-WU MKII****Allgemeine Daten**

Helligkeit	Mindestens 3.000 ANSI Lumen 3.150 ANSI Lumen (typisch)
Kontrastverhältnis	1800-6000:1
IR für NVG	Ja
Gleichmäßigkeit der Helligkeit	90%
Bildformat	16:10
Projektortyp	1-DLP-RGB-LED
Auflösung	1920 x 1200 (nativ)
Objektivtyp	FLD/FLD+/FLDX
Optische Objektivverschiebung	Vertikal bis zu 134 %, je nach Objektiv Horizontal bis zu 70 %, je nach Objektiv Motorisierter Zoom und Fokus (+ Objektivspeicher FLDX-Objektive) Motorisierte Objektivverschiebung (mit Positionsspeicher für alle Objektive)
Farbkorrektur	P7 RealColor™
CLO (konstante Lichtleistung)	Ja
Lichtquelle	RGB LED
Lebensdauer der Lichtquelle	Mindestens 50.000 Stunden bei voller Leistung Bis zu 75.000 Stunden, je nach Betriebsmodus
Versiegelter DLPTM-Kern	Ja
Orientierung	Rotation um 360°, keine Einschränkungen
3D	Aktives stereoskopisches 3D
Bildverarbeitung	Eingebettete Warp- und Blend-Engine
Trapezkorrektur	Ja
Eingänge	2x DP1.2 2x Dual Link DVI-I HDBaseT aufrüstbar HDMI™ 2.0 (HDCP2.2, HDR10) RJ 45 Ethernet RS232-Eingang 2x USB 12V-Ausgang
Eingangsaufösungen	Einschließlich und bis zu: 1.920 x 1.200 @ 60 Hz 1.920 x 1.200 @ 240 Hz
Farbtiefe der Eingabe	Bis zu 12 Bit, je nach Konfiguration
Softwaretools	Projektor-Toolset
Steuerung	IR, RS232, RJ45
Netzwerkverbindung	IR, RS232, RJ45
Leistungsbedarf	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme	520 W typical, 700 W maximum
BTU pro Stunde	1.707 BTU/h typisch, 1.945 BTU/h max
Geräuschpegel (typisch bei 25 °C/77 °F)	33 dB(A)
Betriebstemperatur	10 -40 °C (Meeresspiegel)
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20-80 % RL
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10-90 % RL
Abmessungen (H x B x T)	450 x 457 x 244 mm/17,7 x 18,0 x 9,6 Zoll
Gewicht	21,5 kg / 47,4 lbs
Standardzubehör	Netzkabel, kabellose Fernbedienung
Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A und cNus
Garantie	5-jährige Garantie auf Teile und Arbeitszeit, verlängerbar

Generiert am: 04 May 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).