

输入模块 H 2.1、HDBaseT 3.0、SDI-12G、DMX、XLR -

HDMI™ 2.1、4x12G SDI、DMX、RMT XLR、HDBaseT 3.0

- DP 1.2 四路输入卡
- DP 1.2 每个连接器最高支持 4K60Hz
- 四画面模式最高可达 4K240p（取决于投影机）
- 兼容单路、双路或四路 DP 1.2 输入

技术规格		输入模块 H 2.1、HDBASET 3.0、SDI-12G、DMX、XLR - RMT
一般规格		
尺寸 (宽 x 高 x 深)	30.0 x 14.0 x 40.0 厘米	
重量	净重 0.79 公斤 -毛重 0.99 公斤	

生成于：30 Sep 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。

