

ClickShare CX-50 2. Generation

Erstklassiges System für kabellose Meetings für eindrucksvolle Räume



- **Doppelbildschirm:**
Personen und Inhalte nebeneinander auf zwei Bildschirmen anzeigen
- **Einfacher Wechsel**
zwischen UC-Modus und BYOM
- **Kabelgebundenes Roomdock** für die Freigabe von 4K-Inhalten und alternative Konnektivität
- **100 % sicher,**
verschlüsselt und über die Cloud verwaltet

Das ClickShare CX-50 der 2. Generation ermöglicht flexible kabellose Meetings in Konferenz- und Sitzungsräumen. Wenn Sie den Konferenzraum betreten, verbindet ClickShare Sie automatisch mit Geräten wie Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern, Soundbars und Bildschirmen.

Starten Sie mit Ihrer bevorzugten Videokonferenzplattform innerhalb von Sekunden eine Besprechung über Ihren Laptop. Ermöglichen Sie ganz einfach hybride Konferenzen für Mitarbeitende und Gäste – mit nur einem Klick auf den ClickShare Button oder in der ClickShare-App.

Technische Daten

CLICKSHARE CX-50 2. GENERATION

Allgemeine Daten

Betriebssystem	Windows 10 oder höher macOS 11 (BigSur) und höher Android v11 und höher (ClickShare-App) iOS 14 und höher (ClickShare-App)
Systemanforderungen	Für ein reibungsloses Erlebnis mit Microsoft Teams oder Zoom Minimum: Windows-Prozessor Intel Core i3 oder AMD Ryzen 5 / macOS: Intel Core i3 oder Apple Silicon M1. RAM 8 GB. Betriebssystemversion: Windows 10 20H2 / macOS 11 Big Sur. Empfohlen: Windows-Prozessor Intel Core i5 / Ultra 5 oder AMD Ryzen 7 / macOS: Apple Silicon M3. RAM 8 GB. Betriebssystemversion: Windows 11 neueste Version / macOS neueste Version
Videoausgänge	4K UHD (3840 x 2160) bei 30 Hz. HDMI™ 1.4b
Videoeingänge	USB-C: 3840*2160 @ 30 Hz, DisplayPort-Alternativmodus-Sink mit DisplayPort v1.2
Audioausgang	USB, Klinke, HDMI
ClickShare Buttons	2
ClickShare-App	Desktop und Mobilgerät
Native Protokolle	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximale Anzahl gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigter ² Quellen	
Geräuschpegel	Max. 25 dBA bei 0–30 °C Max. 30 dBA bei 30–40 °C
Kabelgebundene Authentifizierung	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP.
SoftAP-Clientmodus	802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP und WPA2 PSK.
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Stand-Alone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1
REACH	Max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare-Button und ClickShare-Basiseinheit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz (DFS)
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Anschlüsse	1x Ethernet LAN 1 GBit 1x USB-C 2.0 (Rückseite); 2x USB-A 2.0 (Rückseite); 1x USB -A 2.0 (Vorderseite) Analog-Audio-Line-Ausgang an Mini-Klinkenbuchse (3,5 mm), digital S/PDIF
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F) Max.: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Diebstahlsicherung	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touchscreen-Unterstützung und Interaktivität	Ja
Drahtloskonferenzen	über App oder Button
Lokale Ansicht	Hohe Qualität
Netzwerkverbindung	LAN und WLAN (dual)
Verwaltung und Berichterstellung	Ja
Garantie	Standardmäßig 1 Jahr 5 Jahre Garantie bei Registrierung über SmartCare
Abmessungen (HxBxT)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Leistungsaufnahme	Betrieb: 50 W (max.) Standby:
Stromversorgung	Standard-110/220-V-AC-Stecker
Gewicht	900 gr

Generiert am: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.