

ClickShare CX-50第2世代

大きなビジネス効果につながる会議室向けプレミアムワイヤレス会議システム



- デュアルスクリーン：参加者とコンテンツを2つのディスプレイに並べて表示
- UCモードとBYOMエクスペリエンスの簡単な切り替え
- 4Kコンテンツの共有と代替接続に対応する有線式のルームドック
- 100%安全、暗号化、クラウド管理

ClickShare CX-50（第2世代機）は、大きなビジネス効果につながる会議スペースや役員会議室での、柔軟なワイヤレスコンファレンスを実現します。会議室に入ると、ClickShareが自動的にカメラ、マイク、スピーカー、サウンドバー、ディスプレイなどの会議室のデバイスに接続します。

お好みのビデオ会議プラットフォームを使用して、ノートパソコンから数秒で会議を開始できます。ClickShareボタンまたはClickShareアプリをワンクリックするだけで、従業員もゲストも簡単にハイブリッド会議に参加できます。

技術仕様

CLICKSHARE CX-50第2世代

一般仕様

オペレーティングシステム	Windows 10以降/macOS 11 (BigSur) 以降 Android v11以降 (ClickShareアプリ) iOS 14以降 (ClickShareアプリ)
システム要件	Microsoft TeamsまたはZoomをスムーズにご利用いただくための 最小システム要件: WindowsプロセッサIntel Core i3またはAMD Ryzen 5/macOS: Intel Core i3またはApple Silicon M1、RAM 8GB、OSバージョン: Windows 10 20H2/macOS 11 Big Sur 推奨要件: WindowsプロセッサIntel Core i5/Ultra 5またはAMD Ryzen 7/macOS: Apple Silicon M3、RAM 8GB、OSバージョン: Windows 11最新ビルド/macOS最新ビルド
ビデオ出力	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz、HDMI™ 1.4b
ビデオ入力	USB-C: 3840*2160 @ 30Hz、DisplayPort代替モード シンク (DisplayPort v1.2搭載)
オーディオ出力	USB、ジャック、HDMI
ClickShareボタン	2
ClickShareアプリ	デスクトップとモバイル
ネイティブプロトコル	Airplay、Google Cast、Miracast
画面に同時に表示できるソースの最大数	2
ノイズレベル	最大25dBA @ 0-30°C 最大30dBA @ 30-40°C
有線認証	802.1X、EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP。
SoftAPクライアントモード	802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP、およびWPA2 PSK。
認証プロトコル	WPA2-PSKのスタンドアロンモード ネットワーク統合モードでClickShareボタンを使用したWPA2-PSKまたはIEEE 802.1X
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1
Reach	ClickShareボタンとClickShareベースユニット間の距離は最大30 m (100フィート) 周波数帯域2.4 GHzおよび5 GHz (DFS)
周波数帯域	2.4 GHzおよび5 GHz (一部の国でDFSチャネルがサポートされています)
接続	1xイーサネットLAN 1Gbit 1x USB-C 2.0 (背面); 2x USB-A 2.0 (背面); 1x USB-A 2.0 (前面) ミニジャックソケット (3.5mm) のオーディオアナログライン出力、デジタルS/PDIF
温度範囲	動作時: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) 最高: 3000mで35°C (95°F) 保管時: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
湿度	保管時: 0~90%相対湿度、結露なし 稼働時: 0~85%相対湿度、結露なし
盗難防止システム	ケンジントンロック
証明書	FCC/CE
タッチスクリーンのサポートとインタラクティブ性	可能
ワイヤレスコンファレンシング	アプリまたはボタン経由
ローカルビュー	高品質
ネットワーク接続	LAN & WiFi (デュアル)
管理と報告	可能
保証	1年標準。SmartCare経由で登録すると5年間の保証
寸法 (高さx幅x奥行き)	39mm x 200mm x 202mm
消費電力	動作時: 50W (最大) スタンバイ時:
電源	標準110/220 V AC プラグ
重量	900グラム

生成日: 21 May 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。