

# Cadre de montage G100

cadre de montage pour la série G100



cadre de montage pour la série G100 (\*)

(\*) Lorsque l'objectif UST (R9802360) est combiné avec le cadre de montage G100 (R9802681), un décalage d'objectif minimal est nécessaire pour éviter les ombres. Par rapport à la position centrale, l'objectif doit être décalé vers le haut d'au moins 8 % et vers la droite d'au moins 21 % (100 % = la moitié de la hauteur/largeur de l'image). La barre avant amovible du cadre doit également être retirée.

Nous vous déconseillons d'utiliser le cadre de montage G100 lors de la construction d'une configuration à double empilement à l'aide de la lentille UST

**Spécifications techniques****CADRE DE MONTAGE G100****Spécifications générales**

Dimension	88,7 x 78,3 x 43,3 cm
Poids	25,4 kg / 56 lb

Créé le : 02 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**