


IBX2.5

Écran LED d'intérieur haute résolution avec un pas de pixels 2,5 mm et un haut facteur économique



- Carreaux de 27" avec un rapport d'aspect de 16:9
- Qualité d'image incomparable
- Faible consommation électrique
- Disponibilité de produit maximale

La nouvelle série IBX vient compléter le portefeuille de modules LED d'intérieur haute résolution de Barco. Les modules de 27 pouces avec un pas de pixels allant de 1,2 mm à 2,5 mm offrent de meilleurs résultats en continu. La série possède toutes les caractéristiques nécessaires pour optimiser la fiabilité de votre mur LED.

Expérience visuelle supérieure

Chaque module ayant un rapport d'aspect de 16:9, créer des écrans en résolution native Full HD ou UHD est un véritable jeu d'enfant. Cela permet d'afficher de la vidéo dans les formats les plus communs en entier, sans compression ni support inutilisé. Étant donné que ces modules LED sont conçus pour être fixés au mur, ils sont entièrement accessibles depuis l'avant, créant une faible épaisseur.

L'écran a été amélioré pour offrir une gamme de couleurs, un niveau de gris et une présentation des détails incomparables, ainsi qu'un design ultra plat et un angle de vision très large. La gamme IBX offre également des fonctionnalités optionnelles de surveillance à distance, d'étalonnage automatique et de contrôle pour assurer une parfaite uniformité du mur, à tout moment.

Une solution très économique

Avec une consommation électrique plus basse que celle des modèles concurrents, la gamme IBX vous permet de réduire votre facture d'électricité. Tous les composants de la gamme IBX sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie de l'écran et à garantir un excellent rapport coût-performance. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez.

Spécifications techniques**IBX2.5**

Modules LED	
Pas de pixels	1.87 mm
Pixels par tuile	240 x 135 px (H x V)
Dimensions	600 x 337,5 (W x H)
Poids	8 kg/module (PSU simple) 8,5 kg/module (PSU double)
Matériau	Cabinet : Aluminium coulé
Durée de vie des LED	100 000 heures (jusqu'à 50 % de luminosité)
Densité de pixels	284444 (Pixels/m ²)
Luminosité	700 cd/m ²
Taux de rafraîchissement	3 840 Hz
Traitement interne	16 bits
Couleurs	Jusqu'à 281 000 milliards
Angle de vision horizontal	160° (@50 % de luminosité)
Angle de vision vertical	160° (@50 % de luminosité)
Uniformité de la luminosité	>97 %
Contraste	8000:1
Consommation électrique	200 W/m ² (typ.) 600 W/m ² (max.)
Dissipation de chaleur	750 BTU/h/ft ² (typ.) 2217 BTU/h/ft ² (max.)
Tension d'alimentation de fonctionnement	90 VCA -264 VCA, 50-60 Hz
Alimentation électrique redondante	Oui (facultatif)
Humidité de fonctionnement	10 -85%
Température de fonctionnement	-20 °C à 50 °C
Indice de protection IP	IP30
Maintenance	Maintenance par l'avant
consacrée à l'installation	Accès avant / arrière
Certifications	BIS

Créé le : 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO