

ClickShare CX-20

Kabelloses Konferenzschaltungssystem für kleine Besprechungsräume und kleine Versammlungsräume



- **Einstiegsmodell für kabellose Meetings**
- **Starten Sie Videokonferenzen von Ihrem Laptop aus.**
- **Charakteristischer ClickShare Button für Mitarbeitende und Gäste**
- **100 % sicher, verschlüsselt und über die Cloud verwaltet**

ClickShare CX-20 ermöglicht kabellose Meetings in kleinen Konferenzräumen. Wenn Sie den Konferenzraum betreten, verbindet ClickShare Sie automatisch mit Geräten wie Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern, Soundbars und Bildschirmen.

Starten Sie mit Ihrer bevorzugten Videokonferenzplattform innerhalb von Sekunden eine Besprechung über Ihren Laptop. Ermöglichen Sie hybride Konferenzen für Mitarbeitende und Gäste – mit nur einem Klick auf den ClickShare Button oder in der ClickShare-App.

Technische Daten

CLICKSHARE CX-20

Allgemeine Daten

Betriebssystem	Windows 10 und höher macOS 11 (BigSur) und höher Android v11 und höher (ClickShare-App) iOS 14 und höher (ClickShare-App)
Systemanforderungen	For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom Minimum: Windows processor Intel Core i3 or AMD Ryzen 5/macOS: Intel Core i3 or Apple Silicon M1; RAM 8GB; OS version: Windows 10 20H2/macOS 11 Big Sur Recommended: Windows processor Intel Core i5/Ultra 5 or AMD Ryzen 7/macOS: Apple Silicon M3; RAM 8GB; OS version: Windows 11 latest build/macOS latest build
Videoausgänge	4K UHD (3840 x 2160) bei 30 Hz. HDMI™ 1.4b oder USB-C DisplayPort 1.2 (nur Gen2)
Audioausgang	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare-App	Desktop und Mobilgerät
Native Protokolle	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximale Anzahl gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigter1 Quellen	
Geräuschpegel	Max. 25 dBA bei 0–30 °C Max. 30 dBA bei 30–40 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Stand-Alone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1
REACH	Max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare-Button und ClickShare-Basiseinheit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz (DFS)
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Anschlüsse	1x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB-C 2.0 (Vorderseite); 1x USB-A 2.0 (Vorderseite) – nur Gen2; 1x USB-C 3.0 (Vorderseite); 1x USB-A 3.0 (Vorderseite)
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F) Max.: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Diebstahlsicherung	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touchscreen-Unterstützung und Interaktivität	/
Drahtloskonferenzen	über App oder Button
Lokale Ansicht	Nur lokale Ansicht der Raumanzeige
Netzwerkverbindung	LAN und WLAN
Verwaltung und Berichterstellung	Ja
Garantie	Standardmäßig 1 Jahr 5 Jahre Garantie bei Registrierung über SmartCare
Abmessungen (HxBxT)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Leistungsaufnahme	Betrieb: 5–10 W, 24 W max.
Stromversorgung	Standard-110/220 V AC-Stecker oder USB-C (nur Gen2)
Gewicht	900 gr

Generiert am: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.