

# 可立享无线视频会议一体机 Core

可在小型会议室中轻松召开引人入胜的无线会议的视频会议一体机



- 非常清晰的高品质立体声音频
- 先进的 AI 驱动的 4K 摄像头
- 简化安装
- 合理的投资：更少的干预、最短的停机时间、面向未来的平台

可立享无线视频会议一体机 Core 可与各种视频会议平台配合使用，在小型会议室和小型议事空间中轻松召开引人入胜的无线会议。

该解决方案确保会议参与者因其高品质的 AV 功能而感到被听到和被看到，同时提供简化的安装和降低的总拥有成本。

## 技术规格

## 可立享无线视频会议一体机 CORE

### 一般规格

操作系统	Windows 10 及更高版本, macOS 11 (Ventura) 及更高版本, Android v13 及更高版本 (可立享应用程序), iOS 16 及更高版本 (可立享应用程序)
系统要求	为了流畅使用 Microsoft Teams 或 Zoom, 最低配置: Intel i3 双核处理器或 AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 10 最新版本或 Mac OS Mojave 最新版本 推荐配置: Intel i5 四核处理器或 AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 11 最新版本或 Mac OS 最新版本
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI™ 1.4b 或 USB-C DP ALT 模式 (DisplayPort 1.2)
视频输入	-
摄像机	4K 摄像头, 3 倍变焦/ePTZ, 120°FOV
摄像头 AI	组帧技术和合成模式 (最多 4 人)
音频输出	2x 10W 全双工和立体声扬声器, 8 欧姆阻抗
拾音器	6 个波束形成 MEMS 麦克风, 具有回声和背景噪音消除功能。拾音范围: 最大 13 英尺/4 米
可立享按钮	1
可立享应用程序	桌面和移动
本机协议	Airplay、Google Cast、Miracast (2024 年中推出)
屏幕上同时显示的最大信号源	1
噪声水平	无风扇
身份验证协议	独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1
覆盖范围	上限 30 米 (100 英尺), 可立享按钮和可立享设备之间
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (网络集成模式下在选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)
连接	1 个 USB-C 3.1 (DP) 至屏幕、1 个 USB-A 2.0、1 个以太网 LAN 1Gbit、1 个 USB-C 2.0 (侧面)
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 最高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定 (背面和底部)
认证	FCC/CE
触控屏支持和交互性	否
无线会议	通过应用程序或按钮
本地视图	是
网络连接	LAN 和 WiFi
管理和报告	是
保修政策	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)
尺寸 (高 x 宽 x 深)	98 毫米 x 640 毫米 x 101 毫米
功耗	运行: 5-20W, 最大 65W
电源	标准 110/220 V AC 插头或 USB-C (背面)
重量	2500 克

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。