

# 可立享无线视频会议一体机 Pro

可在小型会议室中轻松召开引人入胜的无线会议的优质视频会议一体机



- 非常清晰的高品质立体声音频
- 先进的 AI 驱动的 4K 摄像头
- 用于 4K 内容共享和替代连接方式的有线会议室扩展坞
- 高级交互功能：反控、白板和标注

可立享无线视频会议一体机 Pro 是一款具有先进功能的优质、一体式产品，可通过各种视频会议平台在小型会议室和小型议事空间中轻松召开引人入胜的无线会议。

凭借其先进的 AV 功能（双屏、4K 内容共享）和交互功能（反控、白板和标注），它可以实现清晰的音频、高清的视图和增强的会议交互性，让所有参与者都感觉被听到和看到。该解决方案提供了无与伦比的灵活性，使 IT 经理能够轻松装备他们的会议室。该解决方案将所有协作、音频和视频功能整合到一台强大的设备中，并提供 5 年保修，从而从整体上降低了总拥有成本。

## 技术规格

## 可立享无线视频会议一体机 PRO

### 一般规格

操作系统	Windows 10 及更高版本, macOS 11 (Ventura) 及更高版本, Android v13 及更高版本 (可立享应用程序), iOS 16 及更高版本 (可立享应用程序)
系统要求	为了流畅使用 Microsoft Teams 或 Zoom, 最低配置: Intel i3 双核处理器或 AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 10 最新版本或 Mac OS Mojave 最新版本 推荐配置: Intel i5 四核处理器或 AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 11 最新版本或 Mac OS 最新版本
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz 或 2x 1080p @ 30Hz。HDMI™ 1.4b 或 1.4b 或 USB-C DP ALT 模式 (DisplayPort 1.2)
视频输入	4k UHD (3840*2160) @30Hz。USB-C DP ALT 模式 (DP1.2 接口)
摄像机	4K、1080p、720p (30fps)、5 倍变焦/ePTZ、120°FOV
摄像头 AI	组帧技术、扬声器组帧以及跟踪和合成模式 (最多 4 人)
音频输出	2x 10W 全双工和立体声扬声器, 8 欧姆阻抗
拾音器	6 个波束形成 MEMS 麦克风, 具有回声和背景噪音消除功能。拾音范围: 最大 13 英尺/4 米
可立享按钮	2
可立享应用程序	桌面和移动
本机协议	Airplay、Google Cast、Miracast
屏幕上同时显示的最大信号源	2
噪声水平	无风扇
身份验证协议	独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1
覆盖范围	上限 30 米 (100 英尺), 可立享按钮和可立享设备之间
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (网络集成模式下在选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)
连接	1 个 USB-C 3.1 (DP) 至屏幕、1 个 USB-C 3.1 (DP) 视频输入、1 个 USB-A 2.0、1 个以太网 LAN 1Gbit、1 个 USB-C 2.0 (侧面)
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 最高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定 (背面和底部)
认证	FCC/CE
触控屏支持和交互性	是
无线会议	通过应用程序或按钮
本地视图	是
网络连接	LAN 和 WiFi
管理和报告	是
保修政策	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)
尺寸 (高 x 宽 x 深)	98 毫米 x 640 毫米 x 101 毫米
功耗	运行: 5-20W, 最大 65W
电源	标准 110/220 V AC 插头或 USB-C (背面)
重量	2500 克

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。