


OverView KVD-5521D

55-дюймовая ЖК-видеостена со сверхтонкими рамками (UNB) для областей применения начального и среднего уровня



- Яркость 500 нит, поколение рамок UNB
- Превосходная цветопередача и яркость между панелями
- Удобный интерфейс настройки и управления видеостенами
- Автоматическая система калибровки яркости и цвета Sense X со встроенными датчиками
- Решение без использования вентиляторов для бесшумной работы
- Снижение энергопотребления
- Опциональные сервисные пакеты на 5 лет

Новая OverView KVD-5521D от Barco — это высокопроизводительная 55-дюймовая ЖК-панель среднего уровня яркости (типичное значение 500 кд/м²) с оптимизированной стоимостью, предназначенная для использования в мозаичных видеостенах. Генерация видеостены с шириной рамки UNB 3,5 мм / 0,14", великолепными цветами и пониженным энергопотреблением по сравнению с предыдущими моделями, OverView KVD-5521D представляет собой отличное решение для задач начального и среднего уровня.

Идеальное изображение с автоматической калибровкой.

OverView KVD-5521D входит в широко известную и ведущую в отрасли линейку ЖК-видеостен OverView от Barco, которая дополняет премиальную платформу Barco UniSee. Фирменная инновационная технология Sense X — система автоматической калибровки в реальном времени от Barco — гарантирует, что вся стена всегда будет воспроизводить идеально сбалансированное изображение. Это позволяет избежать нежелательного изображения «шахматной доски» на видеостенах. Barco — единственная компания на рынке, поддерживающая этот тип автоматической калибровки в реальном времени с помощью встроенных датчиков яркости и цвета.

Увеличение времени безотказной работы, снижение потребляемой мощности

Менеджер видеостен Barco значительно упрощает управление видеостеной, повышая удобство использования.

По сравнению с предыдущей моделью KVD-5521D потребляет на 20% меньше энергии. Это помогает компаниям не только сократить расходы, но и достичь своих целей в области устойчивого развития.

Технические характеристики**OVERVIEW KVD-5521D**

Панель	
Разрешение	Full HD (1920 x 1080 пикселей)
Подсветка	Светодиодные видеостены прямого проецирования
Форматное соотношение	16:9
Яркость	500 кд/м2 (номинал)
Контраст	1200:1 (номинал)
Точка белого	Собственная: 10 000 К (номинал)
Цветовая гамма/глубина цвета	3x8 бит
Калибровка	Автоматическая калибровка цветов и яркости Sense X
Срок службы подсветки	50 000 ч (номинал)
Охлаждение	Без вентилятора
Затуманенность экрана	25%
Угол обзора (Г, В)	178° (гор.) / 178° (верт.)
Время ответа	8мс
Однородность	9P: 95%
Рабочая температура	0–40°C
Влажность воздуха при эксплуатации	20–80% (без конденсации)
Температура хранения	-20–60°C
Влажность при хранении	10–80% (без образования конденсата)
Крепление	VESA 600 x 400
Мощность	
Входное напряжение переменного тока	100–240 В перем. тока 50–60 Гц
Потребляемая мощность	160 Вт (500 нит, собственная)
Теплоотдача	546 БТЕ/ч
Размеры	
Размеры	1213 x 683,8 x 122,5 мм 47,77 x 26,94 x 4,83 дюйма
Активная диагональ экрана	55 дюймов (1397 мм)
Активная область экрана	1211,3 x 682,1 мм 47,62 x 26,79 дюйма
Вес	27,55 кг 60,74 фунта
Определение ширины кромки	поколение UNB (3,5 мм 0,14 дюйма); фактическая ширина: 3,4 мм 0,13 дюйма
Возможности подключения	
DisplayPort	2 входа DP 1.2 (если длина кабеля превышает 3 м (10 футов), необходимо использовать кабели DisplayPort 1.2) 1 выход DP 1.2
HDMI(TM)	2 входа HDMI™ 2.0
Порт Ethernet	1
USB	1 вход (только для питания)
HDCP	Да (HDCP 2.2)
Модель	
Название модели	OverView KVD-5521D
Прочее	
Артикул	R9867809

Создано: 21 Май 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

