

TransForm NDN-220 Pro

Nodo di visualizzazione in rete



Il nodo di display in rete TransForm N di Barco è un potente processore grafico in rete basato su PC. Viene utilizzato in ambienti di visualizzazione in rete di un sistema TransForm N e può visualizzare flussi codificati provenienti da una rete Gigabit Ethernet/IP. H-264, V2D e ProServer sono solo una piccola parte di una lunga lista di codec e formati di riproduzione supportati. Inoltre, il controller di visualizzazione dispone anche di una scheda grafica di fascia alta per eseguire le operazioni di rendering richieste dai client di gestione TransForm N presenti nella rete.

Contenuto ad alta densità - Pareti videowall di grandi dimensioni

I nodi di uscita NDN-220 Pro sono in grado di visualizzare contenuti ad alta densità e possono gestire fino a sedici display con un singolo nodo. L'unità supporta diversi tipi di display, tra cui l'intera gamma di soluzioni di visualizzazione Barco, come RPC, LCD e LED. Gestiti da CMS all'interno del sistema TransForm N, più nodi di uscita NDN-220 Pro possono essere combinati in un cluster a parete per mostrare un'immagine sincronizzata composta su pareti di visualizzazione di dimensioni virtualmente illimitate. NDN-220 Pro offre una sincronizzazione di blocco frame completa dedicata basata su cavo di sincronizzazione tra un massimo di 30 nodi adatta alle esigenze dei videowall con requisiti di sincronizzazione avanzati.

Caratteristiche:

- 4 uscite DisplayPort 1.2
- Risoluzione fino a 4K-UHD per uscita
- Decodifica streaming video su IP universale

- La più ampia lista di codici e formati supportati
- Sincronizzazione dei contenuti basata su rete tra più nodi di display adatta a una singola parete
- Frame lock tra nodi di display multipli
- Interfaccia di rete ridondante
- Funzionamento silenzioso in un fattore di forma compatto e flessibile
- Qualità Barco matura, robusta e affidabile
- NDN-220 Pro garantisce alte prestazioni poiché è in grado di gestire fino a 12 sorgenti video Full HD per ciascun nodo

Specifiche tecniche**TRANSFORM NDN-220 PRO****Specifiche generali**

Memoria	8 GB
Unità disco	Disco allo stato solido SSD da 128 GB
Rete	2x 1Gb/s LAN
Scheda grafica	Scheda grafica NVIDIA serie Quadro dalle elevate prestazioni professionali
Processore	Processore Intel(R) Core(TM) i5-9500E 6-core 3,0 GHz (frequenza max turbo 4,2 GHz)
Uscita	4x porte Display 1,2 (supporta fino a 4x 4K-UHD) 4x DVI-SL tramite adattatori inclusi (supporta fino a 4x HD)
Ingresso	H.264, MPEG-2/4, V2D, H.263, VNC, Pro-Server (vedere elenco codec di assistenza)
Dimensioni	Alloggiamento rackmount 3U ½ 19"
Dimensioni:	131,5 mm x 220 mm x 305 mm 5,18" x 8,66" x 12,01"
Peso	6,1 kg (7,9 kg imballaggio incluso)
Alimentazione	100-240V, 8-4A, 50/60Hz
Consumo energetico	270 W (max)
Intervallo di temperature	0° -40 °C 32° -104 °F
Umidità	Max. 80% (senza condensa)
Altitudine	Fino a 5000 m (funzionamento)
Livello di rumore	Max 35 dbA (misurato a una distanza di 1 m/32,8 piedi e a una temperatura di 22 °C/72 °F)
Conformità	CE, UKCA, CB/UL 60950/62368-1, ICES, CCC, FCC Classe A ID modello normativo: P220
Informazioni per ordini	R9822000 NDN-220 PRO Display Node (senza cavo di alimentazione) R9822000B NDN-220 PRO Nodo di display (US) R9822000D NDN-220 PRO Nodo di display (IN) R9822000F NDN-220 PRO Nodo di display (EU) R9822000G NDN-220 PRO Nodo di display (UK) R9822000I NDN-220 PRO Nodo di display (CN) R9822000X NDN-220 PRO Nodo di display (C13/C14 power cable) R9821099 Kit di montaggio su rack per 2x NDN-220 PRO/LITE R766042 Kit di montaggio su piedistallo per NDN-220 PRO/LITE

Generato il: 19 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.