

ClickShare Control Panel

ClickShare Hubワイヤレスビデオ会議室システムとシームレスに連携する直感的なコントロールパネル



- ハイブリッド会議をワンタップで開始 - 遅延や混乱なし
- 付属の1本の10m USB-Cケーブルで、すっきりとしたセットアップを実現
- オプション：CAT延長キットにより、柔軟な設置が可能になります。
- セットアップ時間ゼロ、導入と管理が簡単
- 複数の取り付けオプションを備えた10インチのレスポンシブスクリーン

ClickShare Control Panelは、ClickShare Hubワイヤレスビデオ会議室システムの不可欠な部分であり、ハイブリッド会議を開始および管理するための直感的なインターフェイスを提供します。1回のタップでMicrosoft Teamsビデオ通話を開始でき、スムーズで効率的な会議エクスペリエンスが保証されます。

技術仕様

CLICKSHARE CONTROL PANEL

一般仕様

タッチスクリーン	10.1インチの投影型静電容量式タッチスクリーンは、指紋防止および反射防止コーティングが施され、最大4つのタッチポイントをサポートし、視認性と耐久性を向上します。
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 NIT
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (上/下/左/右)
人感センサー	2メートルの範囲内、90度の視野内で室内の人間の動きを自動的に検出し、システムを起動します。
接続	USB-C
温度範囲	0°C~+40°C
湿度	保管時: 相対湿度0~90%、結露なし 動作時: 相対湿度0~85%、結露なし
盗難防止システム	ケンジントロック
寸法 (高さx幅x奥行き)	254.5 x 187.9 x 76.9 (mm)
消費電力	接続されたベースユニットからUSB経由で電源供給 動作時: 7.3W (最大) スタンバイ時:
重量	820グラム
Box content	ClickShareコントロールパネル、ClickShare 10M 20W USB-C AOCケーブル、L字型取り付けプレート、丸型ベース、ネジパック、安全マニュアル、クイックセットアップガイド

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1、DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60mm/30mm (固定/一時的) 取り扱い中またはルーティング中は30mmの曲げが許容されますが、恒久的な固定具として維持してはなりません。
Temperature range	動作時: -10°C ~ 60°C (+14°F ~ +140°F) 保管時: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)
Humidity	保管/動作: 相対湿度0~85%、結露なし
Flame rated	VW-1 (プレナム対応ではありません)
Box content	ClickShare 10M 20W USB-C AOCケーブル、USB-Cケーブルロックキット

生成日: 21 May 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。