

ClickShare Hub Pro + Huddly[®] C1™ 会议室系统

Microsoft Teams Room 套件，可增强中小型会议室的协作。



- **无线演示：通过 2 个配备 USB-C DisplayPort™ 的新一代可立享按钮共享 4K 内容**
- **基于 Microsoft 设备生态系统平台 (MDEP) 构建**
- **双显示器支持**
- **AI 驱动的视频会议一体机，可从独立模式扩展到多摄像头模式**

可立享 Hub Pro 和 Huddly[®] C1™ 捆绑包是适用于中小型会议室的 Microsoft Teams Rooms 解决方案。可立享 Hub Pro 配备两个新一代可立享按钮，支持 Wi-Fi 6E 和 USB-C DisplayPort™，并支持双屏显示，可实现一键无线会议和 4K 内容共享。

Huddly[®] C1™ 是一款模块化、AI 驱动的视频会议一体机，可从独立模式扩展到多摄像头模式。它带来无与伦比的灵活性、优质视频和智能音频，让会议真正引人入胜。

技术规格

CLICKSHARE HUB PRO + HUDDL^Y C1™ 会议室系统

一般规格

操作系统	Windows 10 或更高版本; macOS 14 (Sonoma) 和 15 (Sequoia)
Microsoft Teams Rooms license required	是
系统要求	For ClickShare App. Minimum: Intel Core i3 or AMD Ryzen 5, 8GB RAM, Windows 10 20HS; Intel Core i3 or Apple Silicon M1, 8GB RAM, macOS 11 Big Sur Recommended: Intel Core i5/Ultra 5 or AMD Ryzen 7, 8GB RAM, Windows 11 latest build; Apple Silicon M3, 8GB RAM, macOS latest build
视频输出	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (控制面板) : HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
视频输入	4K 超高清 (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
摄像机	配备 150°广角镜头的 Huddly C1 视频会议一体机摄像头
音频输出	USB-A 2.0/3.0、USB-C 2.0/3.0、HDMI 2.0
可立享按钮	2 个第五代可立享按钮
传声器	16 个智能麦克风
可立享应用程序	桌面
讲者	高保真立体声扬声器
噪声水平	上限 25 dBA (30°C 时)
无线传输协议	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 和 IEEE 802.15.1 BT 5.3
覆盖范围	可立享按钮和可立享主机之间不超过 30 米 (100 英尺)
频段	2.4 千兆赫兹、5 千兆赫兹和 6 千兆赫兹 DBS/HBS (部分国家/地区支持 DFS 信道)
连接	背面: 1 个千兆以太网 LAN 接口、1 个支持 Power Delivery 3.1 EPR 的 USB-C 接口 (用于电源适配器)、2 个 HDMI 2.0 输出接口、2 个 USB-C 2.0/3.0 接口、1 个 USB-A 2.0/3.0 接口、1 个 USB-C 2.0/3.0 设备 + USB-C DisplayPort™ 输出接口、1 个 USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ 输出接口; 正面: 1 个 USB-C 2.0/3.0 接口
温度范围	工作温度: 0°C 至 40°C (+32°F 至 +104°F), 海拔 3000 米时最高温度 35°C (95°F); 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁
认证	FCC/CE
网络连接	局域网
管理和报告	是的, XMS Cloud
保修政策	3 年
尺寸 (高 x 宽 x 深)	37 * 180 * 180 (毫米)
功耗	运行: 160 瓦 (上限) 待机:
电源	外置 USB-C 充电器 100 瓦 (PD3.0 SPR), 180 瓦 (PD3.1 EPR)
重量	720 克

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	A0M / 6 毫米
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 瓦

技术规格

CLICKSHARE HUB PRO + HUDDL^Y® C1™ 会议室系统

Bend Radius	60 毫米/30 毫米（固定/临时）在搬运或加工过程中，允许有至少 30 毫米的弯曲，但不得将其作为永久性固定装置。
Temperature range	工作温度：-10°C 至 +60°C（+14°F 至 +140°F）存储温度：-20°C 至 +70°C（-4°F 至 +158°F）
Humidity	储存/操作：相对湿度 0 至 85%，无冷凝
Flame rated	VW-1（未通过通风管道认证）
Power supply	
AC Input	100-240 伏 ~ 50-60 赫兹 1.4 安
DC Output	上限 100 瓦（20 伏 5 安）/ 45 瓦（15 伏 3 安）/ 36 瓦（12 伏 3 安）/ 27 瓦（9 伏 3 安）/ 15 瓦（5 伏 3 安）
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	符合美国能源部六级标准
Altitude	5000 米
DC cable length	1.5 米
Power cord	
Color	黑色
Length	0.5 米
Plug Type	欧盟/美国/英国/中国/瑞士/印度/南非/澳新
Connector Type	IEC60320-C5
Control Panel	
Touchscreen	10.1 英寸投射式电容触摸屏，采用防指纹和防眩光涂层，支持多达 4 点触控，增强可视性和耐用性。
Resolution	1280*800@60Hz
Brightness	300 尼特
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80°（上/下/左/右）
Human detection sensor	自动检测房间内 2 米范围内、90° 视野内的人体移动，以唤醒系统。
Connections	USB Type-C 2.0，支持 DP 接口 Alt 模式和 PD3.0。建议使用随附的可立享 10 米 AOC USB-C 连接线以获得理想性能。
Anti-theft system	Kensington 锁
Temperature range	工作温度：0°C 至 40°C（+32°F 至 +104°F）存储温度：-20°C 至 +60°C（-4°F 至 +140°F）
Humidity	存储：0 至 90% 相对湿度，无冷凝 操作：0 至 85% 相对湿度，无冷凝
Dimensions (HxWxD)	254.5 x 187.9 x 76.9（毫米）
Power consumption	通过连接主机的 USB 接口供电。运行功率：7.3 瓦（上限）；待机功率：

生成于：21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。