

# ClickShare Hub Core + система для переговорных

Пакет Microsoft Teams Room для расширения возможностей совместной работы в небольших переговорных комнатах.



- Беспроводное представление: обмен контентом 4K с помощью 1 ClickShare Button нового поколения с USB-C DisplayPort™
- Создано на платформе экосистемы устройств Microsoft (MDEP).
- Многофункциональная USB-конференц-камера с аудио- и видеовозможностями на базе искусственного интеллекта.

Комплект ClickShare Hub Core и Logitech MeetUp 2 — это решение Microsoft Teams Rooms для небольших переговорных комнат. ClickShare Hub Core обеспечивает легкое, однокнопочное проведение конференций по беспроводной связи и обмен 4K содержимым с помощью одной современной ClickShare Button (с поддержкой Wi-Fi 6E и USB-C DisplayPort™). Широко известная видеопанель Logitech MeetUp 2 дополняет это высококачественным звуком и видео.

Этот комплект обеспечивает интуитивно понятный и совместный опыт, который действительно объединяет всех участников, где бы они ни находились. Для ИТ-руководителей это решение для помещений, сертифицированное для Microsoft Teams, сочетает в себе простоту установки и стандартизированную интеграцию с соблюдением нормативных требований, надежностью и устойчивым развитием.

| Общие технические характеристики                          |   |
|---|---|
| Операционная система                                      | Windows 10 или выше, macOS 14 (Sonoma) и 15 (Sequoia)   |
| Microsoft Teams Rooms license required                    | Да  |
| Системные требования                                      | Минимальные требования: Intel Core i3 или AMD Ryzen 5, 8 ГБ ОЗУ, Windows 10 20H2; Intel Core i3 или Apple Silicon M1, 8 ГБ ОЗУ, macOS 11 Big Sur. Рекомендуемые требования: Intel Core i5/Ultra 5 или AMD Ryzen 7, 8 ГБ ОЗУ, Windows 11 последней сборки; Apple Silicon M3, 8 ГБ ОЗУ, macOS последней сборки. |
| Видеовыходы   | HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) при 30 Гц HDMI 2.0 eDP (Панель управления): HD (1280*800) при 60 Гц DP 1.4  |
| Видеоходы   | 4K UHD (3840*2160) @30 Гц HDMI 2.0  |
| Камера  | Камера Logitech 4K Ultra-HD   |
| Аудиовыход  | USB-A 2.0/3.0, USB-C 2.0/3.0, HDMI 2.0  |
| Устройства ClickShare Button                              | 1 ClickShare Button 5-го поколения  |
| Микрофоны   | Шесть всенаправленных цифровых MEMS-микрофонов  |
| Приложение ClickShare                                     | Рабочий стол  |
| Максимальное количество источников одновременно на экране | 1   |
| Уровень шума  | Максимум 25 дБА при температуре 30°C.   |
| Полоса частот беспроводной сети                           | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be и IEEE 802.15.1 BT 5.3   |
| Охват   | До 30 м между ClickShare Button и ClickShare Base Unit  |
| Полоса частот   | Поддержка DBS/HBS 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц (каналы DFS поддерживаются в ряде стран).  |
| Соединения  | Сзади: 1x Ethernet LAN 1 Гбит/с, 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR (для адаптера питания), 1x выход HDMI 2.0, 1x USB-A 2.0/3.0, 1x USB-C 2.0/3.0, 1x выход USB-C 2.0/3.0 Device + USB-C DisplayPort™, 1x выход USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™. Спереди: 1x USB-C 2.0/3.0  |
| Диапазон температур                                       | Рабочая температура: от 0°C до +40°C (от +32°F до +104°F). Максимальная температура 35°C (95°F) на высоте 3000 м. Температура хранения: от -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F).  |
| Влажность   | Хранение: относительная влажность 0-90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0-85 %, без образования конденсата   |
| Противоугонная система                                    | Кенсингтонский замок  |
| Сертификаты   | FCC/CE  |
| Подключение к сети  | LAN   |
| Управление и отчетность                                   | Да, XMS Cloud   |
| Гарантия  | 3 года  |
| Размеры (ВхШхГ)   | 37 * 180 * 180 (мм)   |
| Потребляемая мощность                                     | Рабочая мощность: 140 Вт (макс.)  |
| Электропитание  | Внешнее зарядное устройство USB-C мощностью 100 Вт (PD3.0 SPR), 180 Вт (PD3.1 EPR)  |
| Вес   | 720 г   |
| <b>ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)</b>   |   |
| Cable Length / Diameter                                   | 10M / 6 мм  |
| Interface   | USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4   |
| Power Delivery  | 20 Вт   |
| Bend Radius   | 60 мм/30 мм (фиксированный/временный) Хотя минимальный изгиб в 30 мм приемлем во время обработки или прокладки, его нельзя использовать в качестве постоянного крепления.   |
| Temperature range   | Рабочая температура: от -10°C до +60°C (от +14°F до +140°F). Температура хранения: от -20°C до +70°C (от -4°F до +158°F).   |
| Humidity  | Условия хранения/эксплуатации: относительная влажность от 0 до 85%, без образования конденсата.   |
| Flame rated   | VW-1 (не сертифицировано для установки в помещениях с повышенной пожарной опасностью)   |
| <b>Power supply</b>                                       |   |
| AC Input  | 100-240 В-50-60 Гц 1,4 А  |
| DC Output   | Макс. 100 Вт (20 В, 5 А) / 45 Вт (15 В, 3 А) / 36 Вт (12 В, 3 А) / 27 Вт (9 В, 3 А) / 15 Вт (5 В, 3 А)  |
| Output Plug   | USB Type-C  |
| Input AC Type   | IEC60320-C6   |
| Energy Efficiency Level                                   | Соответствует стандарту DOE уровня VI.  |
| Altitude  | 5000 м  |
| DC cable length   | 1,5 м   |
| <b>Power cord</b>   |   |
| Color   | Черный  |
| Length  | 0,5 м   |
| Plug Type   | ЕС / США / Великобритания / Китай / Швейцария / Индия / Южная Африка / Австралия / Новая Зеландия   |
| Connector Type  | IEC60320-C5   |
| <b>Control Panel</b>                                      |   |

## Технические характеристики

## CLICKSHARE HUB CORE + СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ LOGITECH MEETUP2

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Touchscreen</b>            | 10,1-дюймовый проекционно-емкостный сенсорный экран с покрытием от отпечатков пальцев и антибликовым покрытием, поддерживающий до 4 точек касания, что улучшает четкость и долговечность. |
| <b>Resolution</b>             | 1280*800 @60Hz  |
| <b>Brightness</b>             | 300 нит   |
| <b>Contrast ratio</b>         | 1000:1  |
| <b>Viewing angle</b>          | 80° (Вверх/Вниз/Влево/Вправо)   |
| <b>Human detection sensor</b> | Система автоматически обнаруживает движение людей в помещении в радиусе 2 метров и полем зрения 90°, после чего активируется.   |
| <b>Connections</b>            | USB Type-C 2.0, DisplayPort Alt Mode, PD3.0. Для оптимальной производительности рекомендуется использовать входящий в комплект кабель ClickShare 10M USB-C AOC.                           |
| <b>Anti-theft system</b>      | Кенсингтонский замок  |
| <b>Temperature range</b>      | Рабочая температура: от 0°C до +40°C (от +32°F до +104°F). Температура хранения: от -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F).   |
| <b>Humidity</b>               | Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата   |
| <b>Dimensions (HxWxD)</b>     | 254,5 x 187,9 x 76,9 (мм)   |
| <b>Power consumption</b>      | Питание осуществляется через USB от подключенного базового блока. В рабочем режиме: 7,3 Вт (макс.). В режиме ожидания:  |
| <b>Weight</b>                 | 820 г   |

Создано: 21 May 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**