

ClickShare Bar Pro

Video bar premium per conferenze wireless semplici e coinvolgenti in sale riunioni di piccole dimensioni



- **Audio stereo cristallino e di alta qualità**
- **Fotocamera 4K avanzata basata sull'intelligenza artificiale**
- **Roomdock cablato per la condivisione di contenuti in 4K e opzioni di connettività alternative**
- **Interattività avanzata: touchback, annotazione e lavagna**

ClickShare Bar Pro è una barra video premium all-in-one con funzionalità avanzate, progettata per offrire videoconferenze wireless semplici e coinvolgenti in sale di rappresentanza e spazi attrezzati di piccole dimensioni, compatibile con qualsiasi piattaforma di videoconferenza.

Grazie alle funzionalità AV avanzate, come il doppio schermo e la condivisione di contenuti in 4K, e alle funzioni interattive quali touchback, annotazione e lavagna, offre audio cristallino, immagini nitide e una collaborazione più coinvolgente, per riunioni in cui tutti i partecipanti possono sentirsi ascoltati e valorizzati. Questa soluzione offre una flessibilità senza pari, permettendo ai responsabili IT di attrezzare le sale riunioni in modo semplice ed efficace. Abbinata a una garanzia di 5 anni, la barra contribuisce a ridurre il costo totale di proprietà, integrando in un unico potente dispositivo tutte le funzionalità di collaborazione, audio e video.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE BAR PRO

Specifiche generali

| | |
|--|--|
| Sistema operativo | Windows 10 e versioni successive macOS 11 (Ventura) e versioni successive Android v13 e versioni successive (app ClickShare) iOS 16 e versioni successive (app ClickShare) |
| Requisiti di sistema | Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom Minimo: processore Intel i3 dual-core o AMD Ryzen 7 / 8 GB di RAM / sistema operativo: Windows 10 ultima build o Mac OS Mojave ultima build Consigliato: processore Intel i5 4-core o AMD Ryzen 9 / 8 GB di RAM / sistema operativo: Windows 11 ultima build o Mac OS ultima build |
| Uscite video | 4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. o 2x 1080p a 30 Hz. Modalità HDMI™ 1.4b o 1.4b o USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2) |
| Ingressi video | 4k UHD (3840*2160) a 30Hz. Modalità USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2) |
| Telecamera | 4K, 1080p, 720p a 30 fps, zoom 5x/ePTZ, FOV 120° |
| IA della fotocamera | Modalità di inquadratura di gruppo, inquadratura dei relatori e tracciamento e composizione fino a 4 persone |
| Uscita audio | 2 altoparlanti stereo e full duplex da 10 W, impedenza 8 Ohm |
| Presa audio | 6 microfoni MEMS beamforming con cancellazione dell'eco e del rumore di fondo. Portata di rilevamento: max. 4 metri |
| ClickShare Button | 2 |
| App ClickShare | Desktop e dispositivi mobili |
| Protocolli nativi | Airplay, Google Cast, Miracast |
| Numero massimo di sorgenti simultaneamente sullo schermo | 2 |
| Livello di rumore | Senza ventola |
| Protocollo di autenticazione | WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete |
| Protocollo di trasmissione wireless | IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1 |
| Portata | Massimo 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Bar |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in un numero selezionato di paesi in modalità integrazione di rete) |
| Conessioni | 1x USB-C 3.1 (DP) su schermo, 1x ingresso video USB-C 3.1 (DP), 1x USB-A 2.0, 1x Ethernet LAN 1Gbit, 1x USB-C 2.0 (laterale) |
| Intervallo di temperatura | Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F) |
| Umidità | Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa |
| Sistema antifurto | Blocco Kensington (posteriore e inferiore) |
| Certificazioni | FCC/CE |
| Supporto touch screen e interattività | Sì |
| Conferenze wireless | tramite app o Button |
| Vista locale | Sì |
| Connessione di rete | LAN e Wi-Fi |
| Gestione e rendicontazione | Sì |
| Garanzia | 1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare |
| Dimensioni (AxLxP) | 98 mm x 640 mm x 101 mm |
| Consumo energetico | Operativo: 5-20 W, 65 W massimo |
| Alimentazione | Spina standard 110/220 V CA o USB-C (posteriore) |
| Peso | 2.500 gr |

Generato il: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.