

# Lente ILD (2,1 - 4,0:1)



Para obtener más información, póngase en contacto con Barco.

**Especificaciones del producto****LENTE ILD (2,1 - 4,0:1)****Especificaciones generales**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Tipo de lente                       | ILD (2.1 -4.0:1) |
| Relación de distancia de proyección | 2.1 -4.0:1       |
| Plataformas                         | I65, I600        |
| Relación focal F/#                  | 2~2.25           |
| Relación de zoom                    | 1.9              |
| Distancia focal                     | 37.51~71.60 mm   |
| Rango de enfoque                    | 50°~400°         |
| Distancia de proyección             | 2.21~35.34 m     |
| Zoom motorizado                     | Yes              |
| Enfoque motorizado                  | Yes              |
| Peso                                | 3.7 kg           |

Generado en: 31 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.