


海姆达尔+

高亮度、广色域，兼具紧凑静音的特点



- 惊艳的画质
- RGB 三色激光光源引擎
- HDMI 2.1 连接
- DynaBlack
- 下一代脉冲平台
- 灵活多样的光学元件：

海姆达尔是北欧神话中照亮世界的神。我们的海姆达尔守护着彩虹桥，拥有广阔的色域，能够展现鲜艳逼真的色彩，就像彩虹的完整光谱一样。

海姆达尔满足您对家庭影院投影机中的一切期待.....呈现令人惊艳的原生 4K 画面，并具备 REC2020 色域。6,000 流明的 RGB 三色激光让大屏幕熠熠生辉。HDMI 2.1™ 提供新型连接方式，非常适合游戏。多种镜头选择提供灵活的安装方式。巴可住宅迫不及待地想向您展示未来固件更新中将带来的更多功能！

- 原生 4K 分辨率 (4,096 x 2,176)
- 6,000 ANSI 流明
- 固态 RGB 三色激光器
- REC.2020 色域

技术规格

海姆达尔+

一般规格

投影机类型	4K 单芯片 DLP RGB 激光投影机
光源寿命	25,000 小时：100% 功率/25°C/海平面
安装	自由旋转
技术	单芯片 4K DMD，固态 RGB 三色激光
分辨率	原生 4K：4,096 x 2,176 像素
纵横比	1.88:1
光源	固态 RGB 三色激光
光输出	6,000 ANSI 流明
对比度	最高可达 20,000:1（使用 DynaBlack）
输入分辨率	包括及最高分辨率：4096 x 2160 @ 120Hz RGB/YCbCr 4:4:4 12 位
镜头系列	注：所有投射比均已针对 0.98 英寸 DLP 设备进行调整 0.53:1 (EN67)* 0.70-1.06:1 (EN66)* 0.83-1.14:1 (EN76)* 1.06-1.50:1 (EN63)* 1.10-1.61:1 (EN83) 1.48-2.18:1 (EN61)* 2.19-4.05:1 (EN64)* * 使用 FLDX/FLD+ 镜头需要 York 镜头适配器 (R9802623)
光学镜头移位	因镜头而异
色彩校正	P7 RealColor™
色域	REC709, DCI-P3, 98% REC2020
图像处理	内置变形和融合引擎
网络连接	10/100/1000 Mbit
运行湿度	20 -80% 相对湿度
HDR	HDR10、HLG
3D	主动式立体 3D
输入	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)
控制	红外线、RJ45 接口、可选有线遥控器
存储温度	-20 -60 °C
运输尺寸 (宽 x 长 x 高)	560 x 765 x 410 毫米 / 22.1 x 30.1 x 16.1 英寸 (不含镜头)
储存湿度	10 -90% 相对湿度
电源要求	7-3A, 100-240V~, 50/60Hz
认证	CE, FCC A 级和 cCSAus
功耗	典型值 610 瓦, 最大值 750 瓦
噪音水平 (25°C/77°F 时的典型值)	30dB (20°C/68°F 时为 29dB)
运行温度	10 -40 °C (海平面)
工作湿度	20 -80% 相对湿度
每小时 BTU	典型值 2,081 BTU/h, 最大值 2,545 BTU/h
尺寸 (宽 x 长 x 高)	473 x 563 x 293 毫米 / 18.6 x 22.2 x 11.6 英寸 (不含镜头和支脚)
重量	31 公斤 / 68 磅
保修政策	三年有限零件及人工保修, 可延长至五年
安全要求	RG2*

*仅允许安装安装手册中指定的镜头。

*当不安装镜头时, 此投影机可能变为 RG3。

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。