

SP2K-20C

주요 영화 스크린을 위한 스마트 프로젝션 가능



2K
2048 X 1080

- 탁월한 영상 품질
- 현재는 물론 미래까지 대비할 수 있는 솔루션
- Barco EcoPure
- 간편한 유지보수

SP2K-20C는 호평을 받은 SP4K 시리즈를 기반으로 하며, 모든 영화관 스크린에 적합한 시장 선도적인 레이저 프로젝션 제품군인 시리즈 4 포트폴리오의 일부입니다. SP2K 모델은 매우 다양한 구성이 가능하여 선택의 자유를 선사합니다. Barco 렌즈 및 일부 타사 렌즈와의 호환성, 터치 디스플레이 및 라이브 스트리밍 옵션이 지원됩니다. 특정 요건에 맞춰 이용 가능한 옵션을 선택할 수 있습니다.

탁월한 영상 품질

시리즈 4 제품군의 SP2K 모델은 기본 2K 해상도, 전체 P3 색공간, 더 높은 명암 및 향상된 균일성을 영화 극장에 제공합니다.

현재는 물론 미래까지 대비할 수 있는 솔루션

영화 팬의 경험을 향상시키고 영화관 경영자에게 마음의 평화를 제공하는 수많은 혜택을 제공하는, 이 4세대 Barco 레이저 프로젝션이 바로 앞서갈 수 있는 방법입니다. 또한 모든 SP2K 모델은 최신 Immersive 오디오 표준과 호환됩니다.

Barco EcoPureTM

SP2K-20C는 전력 소비를 효율적으로 관리하여 와트당 11루멘이라는 프로젝터 효율 수준을 뛰어넘습니다. 절전 모드에서는 3와트 미만의 전력을 소비합니다. 그뿐만 아니라, 예정된 유지보수 또는 인제스트를 위하여 LAN을 통해 원격으로 전원을 켤 수 있습니다.

간편한 유지보수

시리즈 4 프로젝터는 모듈형 디자인으로 구성되어 비용 효율적인 유지보수가 가능합니다. 커버와 필터를 공구 없이 핸들링할 수 있으므로 누구든지 필터를 교체할 수 있습니다. SP2K-20C는 귀하의 현재 셋업 환경에 원활하게 통합됩니다.

기술 사양

SP2K-20C

일반 사양

기본 밝기	21,000 루멘(일반)
기본 명암비	2300:1(일반)
디지털 마이크로미터 장치™	3x 0.98인치
해상도	2K: 2048 x 1080
색 영역대	DCI P3 호환
광원	레이저
프라임 렌즈	0.8 -1.16; 1.09 -1.40; 1.2 -1.8; 1.4 -2.05; 1.6 -2.5 ; 1.95 -3.2; 2.4 -3.9
장기 밝기 안정성	평균 사용 조건에서 +50,000시간
하우징	통합형 냉각 시스템 설계 및 특허받은 밀폐형 광학 어셈블리
치수(WxLxH)	받침대 포함 프로젝터: 710 x 1070 x 547 mm/ 27.95 x 42.13 x 21.54 인치
중량	103kg / 227파운드
전원 요구 사항	단상 또는 삼상 200-240V 14A
열 부하	최대 전력 @ 40°C에서 6800 BTU/h
배기 기류	400 CFM
주변 온도	최고 40°C/104F
주변 습도	최대 85% RH
고도	최대 4000m / 13.125ft
미디어 서버	최대 8TB SSD 스토리지를 탑재한 완전 통합형 Barco mFusion ICMP-XS. 기타 미디어 서버 브랜드**도 지원합니다.
소비전력	1.7kW(예코 모드에서 3W)
소음 수준	50dB(A) @1m, 최대 전력 및 25°C 주변 온도
3D 시스템	실버스크린을 위한 편광 시스템과 Active glasses 시스템이 지원됩니다. 색 분해 시스템은 지원되지 않습니다.
레이저 분류	레이저 1등급 -위험군 3
사용자 인터페이스	서비스를 위한 통합 터치 디스플레이 및/또는 웹 기반 커뮤니케이터 웹 분석기
참고	**ICP-D가 탑재된 프로젝터 구성입니다. 지원되는 브랜드 목록을 요청하려면 Barco 서비스 센터에 문의하세요.

작성일: 30 Apr 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.