

# ClickShare Bar Core

소규모 회의실에서 몰입감 있고 간편한 무선 회의를 위한 비디오 바



- 맑고 깨끗한 고품질 스테레오 오디오
- 고급 AI 기반 4K 카메라
- 단순화된 설치
- 건전한 투자: 개입 횟수 감소, 가동 중지 시간 최소화, 미래 보장형 플랫폼

ClickShare Bar Core는 모든 화상 회의 플랫폼을 사용하여 소규모 회의실과 허들 공간에서 매력적이고 간편한 무선 회의를 가능하게 하는 올인원 비디오 바입니다.

이 솔루션은 고품질 AV 기능을 통해 회의 참가자들이 자신의 의견이 잘 전달되고 존중받는다고 느낄 수 있도록 보장하는 동시에 설치를 간소화하고 총 소유 비용을 절감합니다.

## 기술 사양

## CLICKSHARE BAR CORE

### 일반 사양

|                 |   |
|-----------------|---|
| 운영체제            | Windows 10 이상 macOS 11(Ventura) 이상 Android v13 이상(ClickShare 앱) iOS 16 이상(ClickShare 앱)   |
| 시스템 요구 사항       | Microsoft Teams 또는 Zoom을 원활하게 사용하려면<br>최소: Intel i3 듀얼코어 프로세서 또는 AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mac OS Mojave 최신 빌드<br>권장: Intel i5 4코어 프로세서 또는 AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 최신 빌드 또는 Mac OS 최신 빌드 |
| 비디오 출력          | 4K UHD(3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b 또는 USB-C DP ALT 모드(DisplayPort 1.2)  |
| 비디오 입력          | -   |
| 카메라             | 4K 카메라, 3배 줌/ePTZ, 120°FOV  |
| 카메라 AI          | 최대 4명까지 그룹 프레임링 및 구성 모드 사용 가능   |
| 오디오 출력          | 2x 10W 전이중 및 스테레오 스피커, 8Ohms 임피던스   |
| 오디오 픽업          | 에코 및 배경 소음 제거 기능이 있는 빔포밍 MEMS 마이크 6개. 픽업 범위: 최대 13피트/4미터  |
| ClickShare 버튼   | 1   |
| ClickShare 앱    | 데스크톱 및 모바일  |
| 네이티브 프로토콜       | Airplay, Google Cast, Miracast(2024년 중반 사용 가능)  |
| 화면의 동시 표시 최대 소스 | 1   |
| 소음 수준           | Fanless   |
| 인증 프로토콜         | 독립형 모드의 WPA2-PSK 네트워크 통합 모드에서 ClickShare Button를 사용하는 WPA2-PSK 또는 IEEE 802.1X   |
| 무선 전송 프로토콜      | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1  |
| 범위              | 최대 30m(100 ft), ClickShare 버튼과 ClickShare 바 간격  |
| 주파수 대역          | 2.4GHz 및 5GHz(네트워크 통합 모드에서 일부 국가에서 DFS 채널 지원)   |
| 연결              | 화면용 USB-C 3.1(DP) 1개, USB-A 2.0 1개, 이더넷 LAN 1Gbit 1개, USB-C 2.0(측면) 1개  |
| 온도 범위           | 작동: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 최대: 35°C (95°F) at 3000m 보관: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)   |
| 습도              | 보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축 작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축   |
| 도난 방지 시스템       | Kensington 잠금(후면 및 하단)  |
| 인증              | FCC/CE  |
| 터치스크린 지원 및 대화형  | 없음  |
| 무선 회의           | 앱 또는 버튼 사용  |
| 로컬 뷰            | 지원  |
| 네트워크 연결         | LAN 및 Wifi  |
| 관리 및 보고         | 지원  |
| 보증              | 표준 1년. SmartCare를 통한 서비스 지원 5년  |
| 치수(HxWxD)       | 98mm x 640mm x 101mm  |
| 소비전력            | 작동: 최대 5-20W, 65W   |
| 전원 공급 장치        | 표준 110/220V AC 플러그 또는 USB-C(후면)   |
| 중량              | 2500 gr   |

작성일: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 [www.barco.com](http://www.barco.com)을(를) 확인하세요.