


# Módulo de entrada H 2.1, HDBaseT 3.0, SDI-12G, DMX,

HDMI™ 2.1, 4x12G SDI, DMX, RMT XLR, HDBaseT 3.0



- Quad DP 1.2 input card
- DP 1.2 up to 4k60hz per connector
- Quad mode up to 4K240 (depending on the projector)
- Single , dual or quad DP 1.2 input compatibility

**Especificaciones del producto****MÓDULO DE ENTRADA H 2.1, HDBASET 3.0, SDI-12G, DMX, XLR - RMT****Especificaciones generales**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 30,0 x 14,0 x 40,0 cm       |
| Peso                          | 0,79 kg neto -0,99 kg bruto |

Generado en: 28 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**