

Coronis OneLook (MDMC-32133)

Nuestra mejor solución de pantalla de diagnóstico para imágenes de mama y radiología general



- Visualice imágenes multimodales de resolución completa en un solo vistazo
- Vea los pequeños detalles en claras escalas de grises y ricos colores
- Inicie sus aplicaciones favoritas sin necesidad de hacer clic

La mayor resolución jamás alcanzada en imágenes mamarias

Conozca la solución de pantalla Coronis OneLook®, presentada por el equipo detrás del Coronis Uniti de clase mundial. Desde el apoyo a la ortopedia hasta la búsqueda de diminutas calcificaciones mamarias: Coronis OneLook es el parangón de Barco que llega tras décadas de investigación y desarrollo: su asistente radiológico perfecto, que le servirá durante años.

Coronis OneLook le ofrece más detalles de los que jamás haya imaginado: cuenta con el mayor número de líneas de imagen y píxeles que jamás hayamos conseguido. Todo ello combinado con escalas de grises y colores nítidos y consistentes y nuevas herramientas de productividad, fieles a la gama Barco.

Calidad y conformidad sin esfuerzo

Como toda nuestra solución de pantalla médica, Coronis OneLook viene con nuestra plataforma basada en la nube QAWeb Enterprise para la calibración remota y la gestión centralizada de la garantía de calidad y la conformidad.

Etiqueta ecológica A+ para Coronis OneLook

El Coronis OneLook ha sido sometido al protocolo de calificación ecológica de Barco y ha recibido una calificación A+. Algunos factores clave que han contribuido a esta calificación son:

- Toma de alimentación de nivel VI y eficiencia energética en uso activo
- >65% de placas de circuito impreso sin halógenos y >50% de cables sin halógenos
- Los envases utilizan cartón reciclado y espumas con contenido reciclado
- 30% de contenido reciclado post-consumo en las piezas de plástico



- Garantía ampliable hasta 7 años

Garantía de confianza en el diagnóstico con MDR Clase IIa

El Coronis OneLook, al igual que nuestras otras pantallas de radiología, cuenta con la certificación MDR de Clase IIa. Todos nuestros monitores se someten a auditorías anuales como parte de nuestro compromiso con la calidad y el cumplimiento. Este proceso contribuye a garantizar la confianza y tranquilidad de nuestros usuarios en materia de diagnóstico.

Especificaciones del producto

CORONIS ONELOOK (MDMC-32133)

Especificaciones generales

Tecnología de pantalla	IPS
Tamaño de la pantalla activa (diagonal)	850 mm (33")
Tamaño de la pantalla activa (H x V)	708 mm x 472 mm (28 pulgadas x 19 pulgadas)
Relación de aspecto (H:V)	3:2
Resolución	32MP (6848 x 4656 píxeles a 60 Hz) (con barra táctil) Área activa (6848 x 4560 píxeles a 60 Hz) (sin barra táctil)
Profundidad de píxel	0,103 mm
Imágenes en color	Sí
Imágenes en escala de grises	Sí
Profundidad de bits	10 bits por R, G, B, cuando lo controla el Controlador de pantalla Barco
Ángulo de visión (H, V)	178°
Corrección de uniformidad	PPU
SteadyGray	Sí
SteadyColor	SteadyColor: Sí, cuando se utiliza en combinación con Barco Display Controller and Driver, Intuitive Workflow Tools (IWT) y QAWeb Enterprise sRGB: Sí, cuando se utiliza en combinación con Barco Display Controller and Driver, Intuitive Workflow Tools (IWT) con ayuda de Application Appearance Manager (AAM) y QAWeb Enterprise
Gama de colores NTSC	117% NTSC (CIE 1976/CIELUV)
Gama de colores sRGB	140% sRGB (CIE 1931) o 135% sRGB (CIE1976)
Gama de colores DCI-P3	107% DCI-P3 (CIE 1976)
RapidFrame	Sí
I-Luminate	Sí
Ajustes preestablecidos de luz ambiental	Sí, selección de sala de lectura
Sensor de luz ambiental	Sí
Sensor delantero	Sí, I-Guard
Luminancia máxima (típica del panel)	2300cd/m ² (PPU activada, ClearBase)
Luminancia calibrada DICOM	1200 cd/m ²
Relación de contraste (típica de panel)	1300:1
Tiempo de respuesta ((Tr + Tf)/2) (típico)	9,05 ms 5,9ms, promedio gris a gris con RapidFrame
Color de carcasa	Negro RAL (9005) / Blanco (RAL 9003)
Señales de entrada de vídeo	4x puertos DisplayPort 1.4 2 x disponibles (DP1, DP2) 2 x cubiertos (no usar; para uso futuro) (DP3, DP3)
Puertos USB	En los laterales 1x USB-C 1x USB-3 tipo A En el compartimento para cables 2 USB-3 tipo B hacia el host 1 x disponible (USB-B UP1) 1 x cubierta (no utilizar; para uso futuro) (USB-B UP2)
Potencia nominal	1 USB-2.0 tipo A hacia el dispositivo 2 USB-3 tipo A hacia el dispositivo 5V/2A -24V/7A -48V/8A
Requisitos de alimentación	Este aparato sólo debe alimentarse con la fuente de alimentación médica aprobada de Adapter Tech, tipo CDM970A2-P480: Entrada: 100-240 Vca, 50-60 Hz, 16 A Salida: 5 Vcc, 2 A 24 Vcc, 14 A 48 Vcc, 13 A
Consumo de energía	230 W (nominal) < 2,5 W (apagado)
Dimensiones con soporte (ancho x alto x profundidad)	795 x 639 x 242 mm (soporte en posición más baja) 795 x 739 x 242 mm (soporte en posición más alta)
Dimensiones sin soporte (ancho x alto x profundidad)	795 x 604 x 93 mm
Dimensiones con embalaje (An. x Al. x Pr.)	972 x 741 x 390 mm
Peso neto con soporte	28 kg
Peso neto sin soporte	19 kg
Peso neto con embalaje	33 kg (sin accesorios opcionales) 37 kg (con accesorios opcionales)
Inclinación	De -5° a +24°
Rotación	De +30° a -30°
Giro	N/D
Rango de ajuste de altura	100 mm
Estándar de montaje	VESA 200 x 100
Protección de pantalla	Sí. Capa antimanchas
Vidrio óptico	Sí

Especificaciones del producto

CORONIS ONELOOK (MDMC-32133)

Imágenes modales recomendadas	Todas las imágenes digitales, incluida la mamografía digital Está especialmente diseñada para aplicaciones de tomosíntesis mamaria (mamografía 3D), resonancia magnética mamaria y ecografía mamaria. Está especialmente diseñado para TC y ecografía vascular y ginecológica.
Certificaciones	CE0123 (Dispositivo médico) FDA 510(k) K242008 CCC (China), KC (Corea) INMETRO (Brasil) (Pendiente), BIS (India) (Pendiente), EAC (Rusia) (Pendiente) Seguridad específica: IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 UL 62368-1:2019 CSA C22.2 No.62368-1:2019 IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020 EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014+A2:2021 ANSI/AAMI ES 60601-1:2005+A1:2012+A2:2021 CAN/CSA C22.2 n° 60601-1:2014 (Reafirmado 2022) Específicos EMI: IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 (Ed.4.1) EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 (Ed.4.1) FCC parte 15 Clase B ICES-001 Nivel B VCCI (Japón) (Pendiente) Medioambientales: Etiqueta energética de China (Pendiente), EU RoHS, China RoHS, REACH, Canada Health, WEEE, Directiva de embalaje
Accesorios suministrados	1 toma de alimentación 2 cables de vídeo DP 1 cable USB 1 Guía del usuario impresa (en inglés) 1 Guía de inicio rápido impresa 1 CD de documentación, que contiene traducciones de la guía del usuario 1 escudo de evaluación visual AAPM TG18-OIQ Cables de corriente
Accesorios opcionales	Controlador de pantalla Almohadilla táctil
Software de aseguramiento de la calidad	QAWeb Enterprise
Garantía	5 años, incluidas 40 mil horas de garantía de la retroiluminación 2 años adicionales de garantía disponibles para su compra
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 35 °C (20 °C a 30 °C dentro de especificaciones)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	20 % a 80 % (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	20 % a 80 % (sin condensación)
Presión en funcionamiento	Operativo: mínimo 62 kPa
Presión de almacenamiento	50 a 106 kPa

Generado en: 29 Jul 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

