

可立享 Hub Core + Logitech MeetU

Microsoft Teams Room 套件，可增强小型会议室的协作。



- 无线演示：通过 1 个配备 USB-C DP 接口™ 的下一代可立享按钮共享 4K 内容
- 基于 Microsoft 设备生态系统平台 (MDEP) 构建
- 集成 AI 音频和视频功能的多合一 USB 会议摄像头

可立享 Hub Core 和 Logitech MeetUp 2 组合产品是 Microsoft Teams Rooms 的小型会议室解决方案。可立享 Hub Core 搭载一枚新一代 ClickShare Button（支持 Wi-Fi 6E 和 USB-C DP 接口），实现轻松的一键无线会议和 4K 内容共享。广受认可的罗技 MeetUp 2 视频条为此增添高质量音频和视频，相辅相成。

此套装确保直观协作体验，让每个人无论身处何地都能紧密连接。对于 IT 经理而言，这款获得 Microsoft Teams 认证的会议室解决方案集便捷安装、标准化集成、合规性、可靠性和可持续性于一体。

技术规格

可立享 HUB CORE + LOGITECH MEETUP2 会议室系统

一般规格

操作系统	Windows 10 或更高版本; macOS 14 (Sonoma) 和 15 (Sequoia)
Microsoft Teams Rooms license required	是
系统要求	最低配置: Intel Core i3 或 AMD Ryzen 5、8GB RAM、Windows 10 20H2; Intel Core i3 或 Apple Silicon M1、8GB RAM、macOS 11 Big Sur 推荐配置: Intel Core i5/Ultra 5 或 AMD Ryzen 7、8GB RAM、Windows 11 最新版本; Apple Silicon M3、8GB RAM、macOS 最新版本
视频输出	HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (控制面板) : HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
视频输入	4K 超高清 (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
摄像机	4K 超高清罗技摄像头
音频输出	USB-A 2.0/3.0、USB-C 2.0/3.0、HDMI 2.0
可立享按钮	1 个第五代可立享按钮
传声器	六个全向型数字 MEMS 麦克风
可立享应用程序	桌面
屏幕上同时显示的最大信号源	1
噪声水平	上限 25 dBA (30°C 时)
无线频段	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 和 IEEE 802.15.1 BT 5.3
覆盖范围	可立享按钮和可立享主机之间不超过 30 米 (100 英尺)
频带	2.4 千兆赫兹、5 千兆赫兹和 6 千兆赫兹 DBS/HBS (部分国家/地区支持 DFS 信道)
连接	背面: 1 个千兆以太网 LAN 接口、1 个支持 Power Delivery 3.1 EPR 的 USB-C 接口 (用于电源适配器)、1 个 HDMI 2.0 输出接口、1 个 USB-A 2.0/3.0 接口、1 个 USB-C 2.0/3.0 接口、1 个 USB-C 2.0/3.0 设备 + USB-C DP 接口™ 输出、1 个 USB-C 2.0 + USB-C DP 接口™ 输出; 正面: 1 个 USB-C 2.0/3.0 接口
温度范围	工作温度: 0°C 至 40°C (+32°F 至 +104°F) , 海拔 3000 米时最高温度 35°C (95°F) ; 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁
认证	FCC/CE
网络连接	局域网
管理和报告	是的, XMS Cloud
保修政策	3 年
尺寸 (高 x 宽 x 深)	37 * 180 * 180 (毫米)
功耗	运行功率: 140W (最大)
电源	外置 USB-C 充电器 100 瓦 (PD3.0 SPR), 180 瓦 (PD3.1 EPR)
重量	720 克

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6 毫米
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 瓦
Bend Radius	60 毫米/30 毫米 (固定/临时) 在搬运或加工过程中, 允许有至少 30 毫米的弯曲, 但不得将其作为永久性固定装置。

技术规格

可立享 HUB CORE + LOGITECH MEETUP2 会议室系统

Temperature range	工作温度: -10°C 至 +60°C (+14°F 至 +140°F) 存储温度: -20°C 至 +70°C (-4°F 至 +158°F)
Humidity	储存/操作: 相对湿度 0 至 85%, 无冷凝
Flame rated	WW-1 (未通过通风管道认证)
Power supply	
AC Input	100-240V~50-60Hz 1.4A
DC Output	上限 100 瓦 (20 伏 5 安) / 45 瓦 (15 伏 3 安) / 36 瓦 (12 伏 3 安) / 27 瓦 (9 伏 3 安) / 15 瓦 (5 伏 3 安)
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	符合美国能源部六级标准
Altitude	5000 米
DC cable length	1.5 米
Power cord	
Color	黑色
Length	0.5 米
Plug Type	欧盟/美国/英国/中国/瑞士/印度/南非/澳新
Connector Type	IEC60320-C5
Control Panel	
Touchscreen	10.1 英寸投射式电容触摸屏, 采用防指纹和防眩光涂层, 支持多达 4 点触控, 增强可视性和耐用性。
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 尼特
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (上/下/左/右)
Human detection sensor	自动检测房间内 2 米范围内、90° 视野内的人体移动, 以唤醒系统。
Connections	USB Type-C 2.0, 支持 DP 接口 Alt 模式和 PD3.0。建议使用随附的可立享 10 米 AOC USB-C 连接线以获得理想性能。
Anti-theft system	Kensington 锁
Temperature range	工作温度: 0°C 至 40°C (+32°F 至 +104°F) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
Humidity	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
Dimensions (HxWxD)	254.5 x 187.9 x 76.9 (毫米)
Power consumption	通过连接主机的 USB 接口供电。运行功率: 7.3 瓦 (上限); 待机功率:
Weight	820 克

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。