

G100リギングフレーム

G100シリーズ用リギングフレーム



G100シリーズ用リギングフレーム (*)

(*) USTレンズ(R9802360)をG100リギングフレーム(R9802681)と組み合わせる場合、影を避けるために最小限のレンズシフトが必要です。レンズは中心位置を基準として、上方向に最低8%、右方向に最低21%移動させる必要があります(100%は画像の高さ/幅の半分に相当します)。フレームの取り外し可能なフロントバーも取り外してください。

USTレンズを使用してデュアルスタックセットアップを構築する場合、G100リギングフレームを使用することはお勧めしません。

技術仕様**G100リギングフレーム****一般仕様****サイズ**

88.7 x 78.3 x 43.3 cm / 34.9 x 30.8 x 17.1インチ

重量

25.4 kg / 56ポンド

生成日:02 Jun 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

www.barco.com**BARCO**