


G100-W25

25.000 Lumen, WUXGA, Ein-Chip-Laser-Phosphor-Projektor



- **Single-Chip-Projektionen mit hoher Helligkeit**
- **Moderne Eingabefunktionen und zukunftssicheres Design**
- **volle Einsatzflexibilität durch großen Objektivbereich**

100 % Bildleistung

Die G100-Serie eröffnet die Möglichkeiten unseres Single-Chip-Angebots mit höheren Helligkeitsstufen als bisher. Sie bietet eine hervorragende Bildqualität mit einer beeindruckenden Lumenleistung für helle Projektionen im Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus unterstützt der G100 alle aktuellen Eingangsquellen, einschließlich HDMI™ 2.0, um tiefe Farbpaletten und qualitativ hochwertige Projektionen zu gewährleisten.

Dank der Projektor-Toolset-Software von Barco können Sie die Installation und Verwaltung Ihrer Projektoren mit der intuitiven Benutzeroberfläche bequem von Ihrem eigenen Computer aus erledigen. Darüber hinaus machen die Ptoolset Warping- und Überblendungsfunktionen diese Projektoren zu einer perfekten Lösung für mehrkanalige medienbasierte Attraktionen – z. B. in Planetarien, Kuppeln, Theatern und bei Projektionsmappings.

100 % Flexibilität

Um die volle Einsatzflexibilität und die mühelose Implementierung in verschiedene Projektdesigns zu ermöglichen, ist die G100-Serie mit einem stabilen Objektivhalter ausgestattet, der eine zuverlässige Überblendung und bewegungsfreie Bilder in Mehrkanal-Setups garantiert, sowie mit einer neuen umfangreichen GC-Objektivreihe, die ein Projektionsverhältnis von 0,38 bis 10,8 unterstützt. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, aus weiten und/oder kurzen Entfernungen zu projizieren und nach Belieben mit 360°-Ausrichtungsmöglichkeiten zu experimentieren. Der Projektor und seine Peripheriegeräte liefern die besten Ergebnisse für jedes kreative Projekt.

Dank der hervorragenden integrierten Kühlung können die G100s einer maximalen Umgebungsbetriebstemperatur von 50 °C (122 °F) standhalten, und das alles bei einem Geräuschpegel von maximal 46 dB.



100 % Zuverlässigkeit

Durch die Laser-Phosphor-Lichtquelle und das fortschrittliche Kühlungsdesign bietet die G100-Serie eine lange Betriebszeit (> 20.000 Std.) ohne Lampenwechsel – was zu erheblichen Kosteneinsparungen bei Wartung und Verbrauchsmaterial führt.

Mit seinem modernen und zukunftsicheren Design erfüllt die G100-Serie alle Ihre Anforderungen an Bildqualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit.

Technische Daten**G100-W25****Allgemeine Daten**

Projektor typ	Single-Chip-DLP-Laser-Phosphor-Projektor
Auflösung	1.920 x 1.200 (WUXGA) – 0,96" DLP-Chip
Helligkeit	25.000 Lumen (ISO) 23.500 Lumen (Center) 21.100 Lumen (ANSI)
Gleichmäßigkeit der Helligkeit	90%
Kontrastverhältnis	1.100:1 sequenziell, 5.500:1 dynamisch, Extremschwarz: 100.000:1
Lichtquelle	Laserphosphor (blaue + rote Laser)
Lebensdauer der Lichtquelle	Bis zu 20.000 Stunden
Bildformat	16:10
Orientierung	Rotation um 360°, keine Einschränkungen
Versiegelter DLP™-Kern	Ja
Farbkorrektur	Ja
CLO (konstante Lichtleistung)	Ja
Trapezkorrektur	Ja
Bildverarbeitung	Integrierte Warping- und Überblendungsfunktion. Auch über Pulse Toolset verfügbar
3D	Aktives und passives stereoskopisches 3D (bis zu 1080p @ 120Hz)
Objektivtyp	FLDX-Objektiv: 0,38:1 GC-Objektive: 0,65–0,75:1/0,84–1,02:1/1,2–1,5:1/1,5–2,0:1/2,0–4,0:1/4,0–7,2:1/7,2–10:1 GC++-Objektiv: 0,75–1,08:1/1,08–1,5:1 (demnächst verfügbar)
Optische Objektivverschiebung	Vertikal je nach Objektiv bis zu 120 % Horizontal je nach Objektiv bis zu 50 % Zoom und Fokus motorisiert Objektivversatz motorisiert
Eingänge	2x HDMI™ 2.0b/DisplayPort 1.2a/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI/VGA (D-Sub 15 Pin)
Eingangsaufösungen	Bis zu 4K UHD bei 60 Hz Bildwiederholraten: 24 Hz bis 60 Hz für WUXGA und 4K UHD (4096 x 2160 / 3840 x 2160) 4K-Eingangssignale werden auf die Ausgangsaufösung des Projektors skaliert
Softwaretools	Pulse-Toolset für Projektoren
Steuerung	IR, RS232, RJ45, USB Typ A
Netzwerkverbindung	10/100 Ethernet, RJ45
Leistungsbedarf	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme	Mindestens 1300 W, maximal 1500 W
Leistungsaufnahme im Standby	weniger als 0,5 W
BTU pro Stunde	4.436 BTU/h min., 5.118 BTU/h max.
Geräuschpegel (typisch bei 25 °C/77 °F)	38dB(A) -46dB(A) abhängig vom verwendeten Modus
Betriebstemperatur	0 -50 °C (Meeresspiegel)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 bis 85 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen (H x B x T)	ohne Standfuß: 650 x 710 x 251 mm (25,6 x 27,9 x 9,9 Zoll)
Gewicht	ohne Objektiv: 55,2 kg (121,7 lbs)
Standardzubehör	Netzkabel, kabellose Fernbedienung
Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A, cTUVVUS, CCC, KC, BIS, RCM, BSMI, VCC/J1000, PSE
Garantie	Dreijährige begrenzte Garantie auf Teile und Arbeiten

Generiert am: 09 Jul 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.