


Invoermodule H 2.1, HDBaseT 3.0, SDI-12G, DMX, XLR - RMT

HDMI™ 2.1, 4x12G SDI, DMX, RMT XLR, HDBaseT 3.0



- Quad DP 1.2-invoerkaart
- DP 1.2 tot 4K60Hz per Connector
- Quad-modus tot 4K240 (afhankelijk van de projector)
- Enkele, dubbele of vierdubbele DP 1.2 ingangscompatibiliteit

Product specificaties**INVOERMODULE H 2.1, HDBASET 3.0, SDI-12G, DMX, XLR - RMT****Algemene specificaties**

Afmetingen (B x H x D)	30,0 x 14,0 x 40,0 cm
Gewicht	0,79 kg netto -0,99 kg bruto

Laatst bijgewerkt: 30 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

BARCO